

Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0

ID prodotto: SV231DDVDUA



Lo switch KVM per doppio monitor (DVI+VGA) a 2 porte SV231DDVDUA offre una soluzione completa di commutazione multimediale, per gestire due computer dotati di porta Dual Display, a partire da una singola postazione USB comprendente mouse e tastiera.

Grazie al supporto per le interfacce video ad alta risoluzione, lo switch KVM doppio monitor offre una connessione VGA (analogica) e una porta DVI-I per computer nonché la possibilità di commutazione audio tra computer collegati.

Offrendo versatilità praticamente in qualsiasi applicazione, lo switch KVM DVI/VGA è dotato di hub USB a 2 porte integrato per collegare periferiche USB 2.0 e condividerle tra i computer collegati, eliminando la necessità di acquistare dispositivi doppi.

Adatto per qualsiasi postazione di lavoro, lo switch KVM doppio monitor offre un design KVM desktop compatto ed è dotato di un resistente chassis in metallo che consente di garantire prestazioni durature.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Soluzione perfetta per computer desktop, workstation e server con porte VGA e DVI-Digital, per sfruttare al meglio le configurazioni con doppio monitor
- Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM e doppio schermo ad alta risoluzione
- Adatto per ambienti con interferenze elettromagnetiche, grazie al resistente case in metallo
- Supporto versatile per configurazioni comprendenti una macchina DVI e VGA e un'altra VGA e VGA (con adattatori)

Caratteristiche

- Selezione diretta canale e funzionamento mediante tasto sul pannello frontale o tasti di scelta rapida da tastiera
- Supporta una risoluzione massima di 1920 x 1200
- Commutazione audio indipendente o contemporanea
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Supporto completo per periferiche Plug-and-Play
- Indicatore LED dello stato per monitorare facilmente lo stato delle porte
- Tastiera e mouse USB oltre a due periferiche USB aggiuntive che possono essere condivise tra due computer
- Allarme sonoro di indicazione commutazione tra computer
- Intervalli di tempo selezionabili per l'autoscansione
- Tasto posteriore di regolazione video
- Conforme allo standard HDCP
- Supporto emulazione DDC2B ed EDID per consentire all'adattatore del display di riconoscere e configurare automaticamente la risoluzione del display
- Supporta display doppio monitor/schermo piatto [1 x DVI + 1 x VGA]

Hardware

Norme di garanzia

3 Years

Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI+VGA
Multimonitor	Yes
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	Sì - Single Link
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	64691 Ore

Connettore/i

Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - DVI-I (29 pin)
	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

2 - DVI-I (29 pin)

2 - USB B (4 pin)

2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi

OS independent; No software or drivers required

Note/requisiti speciali

Nota

Questo switch KVM supporta solo segnali DVI-D (digitali) pertanto si consiglia, se possibile, di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a console per assicurare un corretto funzionamento. Contattare il servizio di assistenza tecnica, per richiedere supporto nell'individuare i cavi adatti.

Indicatori

Indicatori LED

1 - Verde - Alimentazione

2 - Verde - PC rilevato

2 - Rosso - Indicatore PC

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.8A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.5A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 18

Ambientale

Temperatura d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
------------------------------	-------------------------------

Umidità	80% RH
---------	--------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Altezza prodotto	2.2 in [5.5 cm]
Profondità prodotto	3.9 in [100 mm]
Peso prodotto	1.7 lb [0.8 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	2.8 in [7.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 lb [1.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM a due porte
	4 - piedini
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

