

Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0

ID prodotto: SV231DDVDUA



Lo switch KVM per doppio monitor (DVI+VGA) a 2 porte SV231DDVDUA offre una soluzione completa di commutazione multimediale, per gestire due computer dotati di porta Dual Display, a partire da una singola postazione USB comprendente mouse e tastiera.

Grazie al supporto per le interfacce video ad alta risoluzione, lo switch KVM doppio monitor offre una connessione VGA (analogica) e una porta DVI-I per computer nonché la possibilità di commutazione audio tra computer collegati.

Offrendo versatilità praticamente in qualsiasi applicazione, lo switch KVM DVI/VGA è dotato di hub USB a 2 porte integrato per collegare periferiche USB 2.0 e condividerle tra i computer collegati, eliminando la necessità di acquistare dispositivi doppi.

Adatto per qualsiasi postazione di lavoro, lo switch KVM doppio monitor offre un design KVM desktop compatto ed è dotato di un resistente chassis in metallo che consente di garantire prestazioni durature.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Soluzione perfetta per computer desktop, workstation e server con porte VGA e DVI-Digital, per sfruttare al meglio le configurazioni con doppio monitor
- Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che

utilizzano applicazioni CAD/CAM e doppio schermo ad alta risoluzione

- Adatto per ambienti con interferenze elettromagnetiche, grazie al resistente case in metallo
- Supporto versatile per configurazioni comprendenti una macchina DVI e VGA e un'altra VGA e VGA (con adattatori)

Caratteristiche

- Selezione diretta canale e funzionamento mediante tasto sul pannello frontale o tasti di scelta rapida da tastiera
- Indicatore LED dello stato per monitorare facilmente lo stato delle porte
- Supporto emulazione DDC2B ed EDID per consentire all'adattatore del display di riconoscere e configurare automaticamente la risoluzione del display
- Supporta display doppio monitor/schermo piatto [1 x DVI + 1 x VGA]
- Tastiera e mouse USB oltre a due periferiche USB aggiuntive che possono essere condivise tra due computer
- Supporta una risoluzione massima di 1920 x 1200
- Commutazione audio indipendente o contemporanea
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Allarme sonoro di indicazione commutazione tra computer
- Intervalli di tempo selezionabili per l'autoscansione
- Supporto completo per periferiche Plug-and-Play
- Tasto posteriore di regolazione video
- Conforme allo standard HDCP

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB

Tipo video PC	DVI+VGA
Multimonitor	Yes
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	Sì - Single Link
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	64691 Ore

Connettore/i

Interfacce console	DVI-I (29 pin)
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Connettori host	DVI-I (29 pin)
	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	USB B (4 pin)
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)



Software		
Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required	
Note/requisiti speciali		
Nota	Questo switch KVM supporta solo segnali DVI-D (digitali) pertanto si consiglia, se possibile, di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a console per assicurare un corretto funzionamento. Contattare il servizio di assistenza tecnica, per richiedere supporto nell'individuare i cavi adatti.	
Indicatori		
Indicatori LED	Verde - Alimentazione	
	Verde - PC rilevato	
	Rosso - Indicatore PC	
Alimentazione		
Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso	
Tensione ingresso	100 - 240 AC	
Corrente ingresso	0.8A	
Tensione di uscita	12V DC	
Corrente di uscita	1.5A	
Tipo punta centrale	Positivo	
Tipo presa	M	
Consumo energetico	18	
Ambientale		
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
Umidità	80% RH	

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	6.4 in [16.3 cm]
Larghezza prodotto	6.3 in [16 cm]
Altezza prodotto	2.2 in [57 mm]
Profondità prodotto	3.9 in [100 mm]
Peso prodotto	27.5 oz [779 g]

Informazioni
confezione

Package Length	7.8 in [19.9 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 lb [1.3 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Switch KVM a due porte
	Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
	Manuale di istruzioni
	piedini

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

