

## 2-poort DVI VGA USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV231DDVDUA



De SV231DDVDUA 2-poort KVM-switch voor twee monitoren (DVI + VGA) biedt een complete oplossing voor het omschakelen van multimedia, waarmee gebruikers twee computers op twee beeldschermen kunnen bedienen met behulp van een USB-muis/toetsenbord.

Deze KVM-switch ondersteunt hoge-resolutie video en heeft per computerverbinding één VGA- (analoge) en één DVI-I-aansluiting, waarbij tussen de aangesloten computers ook de audio kan worden omgeschakeld.

De DVI/VGA KVM-switch is voor vrijwel elke toepassing te gebruiken en beschikt over een geïntegreerde 2-poort USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld tussen de aangesloten computers en u geen dubbele randapparatuur hoeft aan te schaffen.

De KVM-switch is geschikt voor elke werkplek en is ontworpen als compact bureau-model in een robuuste, metalen behuizing voor duurzame prestaties.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Perfecte oplossing voor desktopcomputers, werkstations en servers met zowel VGA- als DVI-uitgangen, waardoor een gebruiker kan profiteren van configuraties met twee beeldschermen
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, ingenieurs, multimedia-ontwerpers en CAD/CAM-toepassingen, waarvoor twee monitoren met hoge resolutie nodig zijn

- Geschikt voor gebruik in omgevingen met elektromagnetische invloeden door de robuust metalen behuizing
- Veelzijdige ondersteuning voor configuraties van één computer met DVI & VGA en de andere met twee keer VGA (met behulp van beschikbare adapters)

## Eigenschappen

- Directe omschakeling en bediening met behulp van druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920 x 1200
- Onafhankelijk of simultaan audioschakelen
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Volledige ondersteuning voor plug-and-play randapparatuur
- LED-statusindicatie voor eenvoudige controle van de poorten
- USB-toetsenbord en -muis plus twee andere USB-apparaten kunnen worden gedeeld tussen maximaal twee computers
- Geluidssignaal bij omschakeling
- Instelbare tijdsintervallen voor automatisch scannen
- Functietoets aan de achterzijde voor aanpassing van videosaalterkte
- HDCP-compatibel
- Ondersteuning voor DDC2B-emulatie en EDID-doorgave, waardoor de videokaart de videoresolutie kan herkennen en automatisch kan aanpassen aan de weergavemogelijkheden van het beeldscherm
- Ondersteuning voor twee beeldschermen [1 x DVI + 1 x VGA]

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI+VGA

Multi-monitor	Yes
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

---

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja - Single-Link
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	64692 uur

---

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

---



Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Deze KVM-switch ondersteunt alleen (digitale) DVI-D-signalen en voor een goede werking is het aan te bevelen waar mogelijk DVI-D-bekabeling te gebruiken op de verbindingen van pc naar KVM en van KVM naar console. U kunt contact opnemen met onze technische ondersteuning als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de juiste kabels.
Indicatoren	LED-indicatoren	Groen - Power  Groen - PC gedetecteerd  Rood - PC-indicator
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke		

eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.4 in [16.3 cm]
Breedte product	6.3 in [16 cm]
Hoogte product	2.2 in [57 mm]
Diepte product	3.9 in [100 mm]
Gewicht product	27.5 oz [779 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.8 in [19.9 cm]
Package Width	11.6 in [29.5 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 lb [1.3 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2-poorts KVM-switch
	Zelfklevende voetjes
	Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

