

Commutateur KVM HDMI 2.0, 2 Ports, 2 Écrans - 4K 60Hz Ultra HDR - Commutateur KVM de Bureau 4K HDMI 2.0 avec Hub USB 3.0 à 2 Ports (5Gbps) & 4x USB 2.0 HID, Audio - Commutation par Touches - TAA

Nº de produit: SV231DHU34K6



Ce commutateur KVM 2 ports associe des fonctionnalités d'affichage numérique 4K 60 Hz au contrôle d'un maximum de deux ordinateurs connectés.

Le commutateur KVM HDMI prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 60 Hz. Il permet de contrôler deux grands écrans en résolution Full 4K. Il inclut l'émulation de signal de données EDID et HDCP pour que les écrans restent toujours synchronisés et ainsi obtenir des temps de commutation réduits et les paramètres du bureau sont conservés pour ne pas interrompre votre flux de travail.

Grâce à la prise en charge de l'audio numérique (avec écrans et sources de prise en charge) et à l'audio stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM HDMI 2.0 offre une compatibilité audio complète.

Le hub USB 3.0 intégré partage deux périphériques (en plus du clavier et de la souris) entre les ordinateurs reliés, comme s'ils étaient directement connectés à l'ordinateur hôte. Il élimine ainsi les coûts liés à la possession de périphériques en double, comme les imprimantes et scanners.

Ce commutateur KVM HDMI est conçu pour Windows, mais est également compatible avec les systèmes d'exploitation Mac et Linux.

Les bouton-poussoir à l'avant permettent de basculer facilement entre les systèmes et d'activer la fonctionnalité de balayage automatique. La fonctionnalité de touches de raccourci permet d'accéder rapidement à chaque système, chaque changement étant confirmé par un signal sonore.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- DUAL 4K 60 Hz UHD : le Commutateur KVM HDMI 2 Ports Prend en Charge Jusqu'à 4K à 60 Hz sur Deux Écrans pour les Applications CAO/FAO, de Montage Vidéo, de Création de Contenu, etc. ; Fonctionne avec les Grandes Marques Telles que Dell, HP et Lenovo
- COMMUTATION RAPIDE : Inclut l'Émulation de Signal de Données EDID et HDCP pour que les Écrans soient Synchronisés, ainsi Obtenir des Temps de Commutation Réduits et les Paramètres du Bureau sont Conservés (2 Ordinateurs Maximum)
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : HDMI 2.0 2 Écrans 2 Ports | 3840x2160 | HDCP 2.2 | Prise en Charge HDR10 | Hub USB 3.0 2 Ports (5 Gbit/s) | 4 USB HID | Raccourci Clavier et Boutons-Poussoirs | Audio Stéréo Analogique + Numérique 7.1 | Émulation EDID & HDCP
- CONVIVIAL : le Commutateur KVM avec Boîtier en Acier Compact et Durable est Doté de Boutons Facilement Accessibles et d'un Commutateur USB Intégré Monté à l'Avant (USB 3.1/3.2 Gen 1) pour le Partage de Périphériques USB entre les Ordinateurs Connectés
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : Privilégié par les Pro. de l'IT depuis plus de 30 ans, Commutateur KVM(Clavier, Écran, Souris) Garanti Pendant 2 ans par StarTech.com et Bénéficie de l'Assistance Multilingue Technique Gratuite 24h/24 et 5j/7

---

#### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de vidéo du PC	HDMI

Prise en charge écran double	2
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Non
ID du chipset	Genesys Logic - GL3523
Mode cascade	Non

---

#### Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	HDMI 2.0
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Résolutions prises en charge	3840 x 2160 @60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	156 000 h

---

#### Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - 19 pin HDMI Female 1 - 3.5 mm Audio Female 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Connecteurs hôte	2 - 9 pin USB 3.0 B Female 4 - 19 pin HDMI Female 2 - 3.5 mm Audio Female
Autre(s) interface(s)	1 - USB Mini-B (5 broches)

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	2 - Vert (alimentation/synchronisation) 2 - Rouge (hôte sélectionné)
----------------------	---

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.0A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	3A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	36W

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0-40
Température de stockage	-10 to 60

Humidité 0 à 80 %

## Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	6.3 in [16.0 cm]
Largeur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Hauteur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Poids du produit	1.8 lb [0.8 kg]

## Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.4 in [18.9 cm]
Largeur du Colis	9.4 in [24.0 cm]
Hauteur du Paquet	3.8 in [9.6 cm]
Poids brut	2.9 lb [1.3 kg]

## Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 4 - Pieds en caoutchouc 1 - Guide de démarrage rapide
-----------------------	--

## Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis