

2 poorts DisplayPort dual-monitor KVM switch - 4K 60Hz

Productcode: SV231DPDDUA2



Deze dubbele DisplayPort KVM switch combineert de volgende generatie digitale schermstandaards met naadloze KVM-besturing. De 2-poorts KVM switch ondersteunt audio en USB-randapparaten en kan met twee schermen worden gebruikt, waardoor u eenvoudig een multimedia-werkplek kunt maken waar u kunt schakelen tussen twee dual-head of twee DisplayPort-systemen.

Deze KVM switch biedt maximale productiviteit door ondersteuning van twee DisplayPort-video-ingangen en twee verschillende computers. U hebt toegang tot meerdere computers, waardoor u kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten. Elk van de DP-poorten ondersteunt resoluties tot 4K voor maximale schermweergave.

Ook kunt u voordelige adapters gebruiken voor een configuratie met twee schermen via de secundaire HDMI- of DVI-poort van uw computer.

De dubbele DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot Ultra HD 4K bij 60 Hz, en kan gemakkelijk twee grote DP-schermen aansturen. Daardoor is hij de ideale oplossing voor het maken van werkplekken waar hoogwaardige beeldvorming van cruciaal belang is, zoals bij grafisch ontwerpen.

De KVM switch heeft extra 3,5 mm audiopoorten waarmee u onafhankelijke analoge audio kunt delen, vanaf elke aangesloten computer, met de luidsprekerset van uw desktop. Onafhankelijke audio, samen met dubbele 4K DP video, geeft u volledige multimediabediening van verschillende computers, waardoor deze KVM switch perfect is voor creatieve professionele applicaties zoals video- en geluidsdesign of -bewerking.

Deze KVM switch heeft een geïntegreerde 2-poorts USB hub, los van uw HID-toetsenbord en -muis. Daardoor kunt u USB-randapparaten delen met elke aangesloten computer en de kosten van afzonderlijke apparatuur voorkomen. De USB hub schakelt uw aangesloten USB-apparaten automatisch naar de geselecteerde computer, waardoor u voorkomt dat u al uw computers van eigen randapparaten moet voorzien. Dit voorkomt ongemak en elimineert kosten.

De SV231DPDDUA2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bedien twee computers elk met dual-head videokaarten, vanaf één werkstation
- Werk met multimediatechnologie's zoals 4K video's en foto's bewerking
- Bedien meerdere computers van een productielijn
- Installeer in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers
- Voer taken met hoge resolutie uit zoals grafisch ontwerpen of het maken van CAD-tekeningen

Eigenschappen

- Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
- Volledige multimedia bediening met aparte 3,5 mm AUX-ondersteuning
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties bij 60 Hz
- Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	Yes
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Beeldverhouding	16:9
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	138000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	DisplayPort (20-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen	DisplayPort (20-polig)



USB B (4-polig)

3,5 mm mini-jack (3 standen)

Indicatoren

LED-indicatoren	computer-LED's
-----------------	----------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5 A
Polariteit pin midden	Positief

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	3.9 in [100.0 mm]
Breedte product	6.3 in [16.1 cm]
Hoogte product	2.3 in [57.6 mm]
Diepte product	3.9 in [100 mm]
Gewicht product	25.9 oz [734.0 g]

Verpakkingsinform



atie

Package Length	9.8 in [24.9 cm]
Package Width	7.3 in [18.6 cm]
Package Height	3.8 in [97.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	KVM-switch
	universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	Rubberen voetjes
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

