Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort - 4K 60Hz

ID del Producto: SV231DPDDUA2

Este conmutador KVM DisplayPort dual combina calidad de pantallas digitales de próxima generación con control KVM fluido. Este conmutador KVM de 2 puertos es compatible con audio y periféricos USB, así como doble pantalla, lo cual facilita la creación de una estación de trabajo multimedia que permita la conmutación entre dos sistemas DisplayPort iguales o de doble cabezal.

Compatible con dos entradas de video DisplayPort y dos computadores, este conmutador KVM le ayudará a obtener la máxima productividad.Le permite el acceso a varios computadores, lo cual le facilita el trabajo multitarea y mayor productividad. Cada uno de los puertos DisplayPort es compatible con resoluciones de hasta 4K, lo cual permite el máximo espacio de visualización en pantalla.

También puede utilizar adaptadores económicos para establecer una configuración de doble monitor, mediante el puerto HDMI o DVI secundario de su computador.

Este conmutador KVM DisplayPort dual es compatible con resoluciones 4K Ultra HD a 60Hz y permite la fácil transmisión a través de dos pantallas Displayport grandes. Esto lo convierte en solución ideal para la configuración de estaciones de trabajo en que la alta calidad de imágenes resulta fundamental, como en el diseño gráfico.

El conmutador KVM incluye puertos auxiliares de audio con entrada de 3,5mm, los cuales le permiten compartir audio análogo independiente, a partir de cada uno de sus computadores conectados, con su juego de altavoces de escritorio. Audio independiente, junto con video 4K DP dual, le ofrece control total multimedia entre diferentes computadores, lo cual hace de este conmutador KVM la solución perfecta para aplicaciones de profesionales creativos, como el diseño o la edición de video y sonido.

Este conmutador KVM incluye un concentrador con 2 puertos USB que funciona por separado de su teclado y ratón HID ("Human Interface Device", dispositivo de interfaz humana). Esto le permite el uso compartido de periféricos USB entre cada computador conectado y evita gastar en equipos que funcionen por separado. El concentrador USB cambia automáticamente sus dispositivos USB conectados al computador seleccionado, lo cual le evita las molestias y gastos de reemparejar sus periféricos.

El modelo SV231DPDDUA2 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Controle dos ordenadores que tienen, cada uno, tarjetas gráficas de doble cabezal, desde una sola estación de trabajo

• Funciona con aplicaciones multimedia, como la edición de vídeos 4K y fotos

• Utilice varios ordenadores para una línea de montaje de una fábrica

• Instálelo en su sala de servidores, a fin de posibilitar el acceso multiordenador

• Lleve a cabo tareas que requieren alta resolución, como el diseño gráfico o dibujo técnico CAD

Características

• Máxima productividad, gracias a la función de doble pantalla y acceso multicomputador

• Control total multimedia y compatibilidad por separado de entrada de 3,5mm auxiliar

• Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD 4K a 60Hz

• Comparta sus dispositivos periféricos USB mediante el concentrador USB integrado con 2 puertos

---

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DisplayPort

	Soporte de Pantalla Doble	Yes
	Montaje en Rack	No
	Cables Incluidos	No
	Sistema En Cascada	No

Rendimiento		
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte DVI	No
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
	Relación de Aspecto	16:9
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	MTBF	138000 horas

Conector(es)		
	Interfaz(ces) de	2 - DisplayPort (20 pines)

	Consola	
		4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	Conectores del Host	4 - DisplayPort (20 pines)
		2 - USB B (4 pines)
		4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Indicadores		
	Indicadores LED	2 - Indicadores LED del ordenador
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5 A
	Polaridad Central	Positivo
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	3.9 in [100.0 mm]

	Ancho del Producto	6.3 in [16.1 cm]
	Altura del Producto	2.3 in [5.8 cm]
	Profundidad del Producto	3.9 in [100 mm]
	Peso del Producto	25.9 oz [734.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.4 in [18.8 cm]
	Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
	Altura de la Caja	3.9 in [10.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.7 lb [1.2 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
		1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
		4 - Patas de Goma
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.