

DisplayPort KVM-switch med 2 portar för dubbla skärmar - 4K 60 Hz

Produkt ID: SV231DPDDUA2



Denna dubbla DisplayPort KVM-switch kombinerar nästa generations digitala skyltstandarder med sömlös KVM-kontroll. KVM-switchen med 2 portar har stöd för audio- och USB-tillägg samt dubbla skärmar, vilket gör det enklare att skapa en multimedia-arbetsstation som kan växla mellan två DisplayPort-system, antingen med dubbla utgångar eller tvilling.

Med stöd för två DisplayPort-videoingångar och två olika datorer, maximerar denna KVM-switch produktiviteten. Du kan nå flera datorer och få friheten att multitaska och öka din produktivitet. Varje DP-port stöder upplösningar på upp till 4K för maximal skärmyta.

Du kan även använda billiga adapttrar för att använda dubbla skärmar med hjälp av datorns sekundära HDMI- eller DVI-port.

Den dubbla DisplayPort KVM-switchen stöder upplösningar på upp till Ultra HD 4K vid 60 Hz och kan enkelt driva två stora DP-skärmar. Detta gör den till den idealiska lösningen för att skapa arbetsstationer där bildbehandling av hög kvalitet är kritiskt, som till exempel grafisk design.

KVM-switchen har 3,5 mm aux-audioportar som låter dig dela oberoende analog audio från varje ansluten dator, med din uppsättning av högtalare. Med stöd för oberoende audio, samt med dubbel 4K DP-video får du total multimedia-kontroll mellan olika datorer vilket gör denna till den perfekta KVM-switchen för kreativa professionella tillämpningar som till exempel video- och ljud-design eller -redigering.

Denna KVM-switch har en inbyggd USB-hubb med 2 portar som är separat från ditt HID-tangentbord och -mus. Detta gör så att du kan dela USB-tillägg mellan varje ansluten dator och slippa kostnaden av separat utrustning. USB-hubben växlar dina anslutna USB-enheter automatiskt till vald dator så att du slipper bekymret och kostnaden med att utrusta varje dator med egna tillägg.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera två datorer, var och en med videokort med dubbla utgångar, från en enda arbetsstation
- Fungerar med multimedia-program som till exempel 4K-video- och fotoredigering
- Använd flera datorer vid tillverkningslinjer
- Installera i serverrummet för åtkomst till flera datorer
- Utför högupplösta uppgifter som till exempel grafisk design eller CAD-ritning

Funktioner

- Maximal produktivitet med dubbla skärmar och åtkomst till flera datorer
- Total multimedia-kontroll med stöd för separat 3,5 mm aux
- Häpnadsväckande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K-upplösningar vid 60 Hz
- Dela dina USB-tillägg med inbyggd USB-hubb med 2 portar

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DisplayPort
Flera skärmar	Yes
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Stödda upplösningar	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Bredd-/höjdförhållande	16:9
Stöd för widescreen	Ja
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	138000 hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - DisplayPort (20-stifts) 4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 2 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Värdkontakter	4 - DisplayPort (20-stifts) 2 - USB B (4-stifts)

4 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Indikatorer

LED-indikatorer 2 - dator-LED

Ström

Strömkälla AC-adapter medföljer
Inspänning 100 - 240 AC
Inström 0.6 A
Utspänning 12V DC
Utström 1.5 A
Polaritet på mittpol Positiv

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH

Utseende

Färg Svart
Kabinettyp Stål
Produktlängd 3.9 in [100.0 mm]
Produktbredd 6.3 in [16.1 cm]
Produkthöjd 2.3 in [5.8 cm]
Produktdjup 3.9 in [100 mm]
Produktvikt 25.9 oz [734.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1
Paketets längd 7.4 in [18.8 cm]
Package Width 9.8 in [25.0 cm]

Paketets höjd 3.9 in [10.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.7 lb [1.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	4 - Gummifötter
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.