

2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV231DPDDUA



De SV231DPDDUA 2-poort USB Dubbele DisplayPort KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub combineert de digitale weergavenormen van de volgende generatie met naadloze KVM-bediening, zodat u kunt omschakelen tussen 2 dubbele DisplayPort-systemen. Ook ideaal voor systemen met een enkele DisplayPort-uitgang en een tweede videobron, zoals DVI of HDMI, met behulp van een voordelige adapter. Met de dubbele KVM-switch kunt u meerdere computers bedienen voor multimediatoepassingen met hoge resoluties tot 2560x1600 (bij 60 Hz) met DisplayPort HD-audio, evenals 2-kanaals analoge audio en microfoon-ingang. Geschikt voor hoogwaardige statische weergave, zoals medische toepassingen (MRI, röntgen, etc.) met een maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking met behulp van een Mac of PC
- Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden
- Voor aandelenhandel via twee beeldschermen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend

- Maak optimaal gebruik van de hoge resolutie van een DisplayPort-aansluiting voor satelliettopografie-systemen
- Perfect voor de bediening van hoge-resolutie narrowcasting-servers om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

Eigenschappen

- Dubbele DisplayPort-aansluitingen - geen adapter nodig
- Ondersteunt resoluties van 2560x1600 bij 60Hz, hoger dan 1080p
- Maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
- Ondersteuning voor 7.1-kanaals digitale HD-audio via de DisplayPort-aansluiting
- 3,5 mm 2-kanaals stereo audio en microfoon
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur
- Geen installatie van drivers of software nodig
- Onafhankelijk van besturingssysteem
- Omschakelen per knopdruk of sneltoets
- Volledige plug-and-play-ondersteuning via USB
- Zelf in te stellen scantijdintervallen
- Audio kan onafhankelijk worden geschakeld
- Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
- Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
- Voldoet aan VESA en CEA
- Compacte uitvoering met aansluitingen aan de achterzijde

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2

Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	Yes
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	WQXGA - 2560 x 1600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	138000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DisplayPort (20-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostaansluitingen	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DisplayPort (20-polig)
	USB B (4-polig)



Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
----------	--------------------	-------------------------------------------------

Indicatoren	LED-indicatoren	Rood - PC geselecteerd Groen - online
-------------	-----------------	------------------------------------------

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Breedte product	6.3 in [16.1 cm]
	Hoogte product	2.3 in [57.6 mm]
	Diepte product	3.9 in [100 mm]
	Gewicht product	25.9 oz [734 g]



Verpakkingsinformatie

Package Length	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	9.8 in [24.9 cm]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2-poort dubbele DisplayPort KVM-switch
	Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

