

2-poorts DisplayPort KVM switch - USB 2.0 - 4K

Productcode: SV231DPU2



Met deze veelzijdige USB KVM switch kunt u een DisplayPort werkstation delen met twee computersystemen, waardoor u een DP-scherm, toetsenbord & muis, plus een extra USB-randapparaat, kunt bedienen.

Om de compatibiliteit met uw systeem te garanderen, werd deze KVM switch grondig getest met de populairste platforms inclusief Windows®, Linux®- en Mac-computers. Omdat deze switch wordt gevoed via uw USB-randapparaten, hebt u geen externe voedingsadapter nodig.

Met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 30 Hz zult u verbaasd staan over hoe deze DisplayPort KVM probleemloos uw grafisch intensieve content weergeeft. Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p vormt deze verliesvrije switch de ideale oplossing voor high-resource applicaties zoals grafisch ontwerp, CAD / CAM design of beeldvorming in de gezondheidszorg (MRI, radiologie diagnoses etc.).

Bovendien ondersteunt de KVM switch 1080p-schermen, en is dus de perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere werkomgevingen.

Uitgerust met DisplayPort 1.1 met 7.1 digitale audio, plus een 3-poorts USB hub voor uw toetsenbord, muis en een extra USB-randapparaat, is deze KVM switch perfect voor toegang tot twee aparte systemen via hetzelfde werkstation - ideaal voor serverbesturing, waardoor toegang tot meerdere computersystemen wordt vereenvoudigd.

Deze 2-poorts KVM switch biedt moeiteloze bediening met hardware- en software-omschakeling, en biedt zo een eenvoudige, maar uitgebreide oplossing voor de omschakeling tussen elke aangesloten computer. Met de meegeleverde omschakelsoftware kunt u direct schakelen met behulp van een intuïtieve video-interface. Hotkey-bediening is ook beschikbaar bij gebruik van Windows-computers, plus de switch heeft een gemakkelijk toegankelijke omschakelknop aan de voorkant.

De SV231DPU2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bedien twee computersystemen vanaf slechts één werkstation
- Bekijk de videoweergave met hoge resolutie op medische en gezondheidszorgapparatuur zoals MRI- en röntgenapparaten
- Bewerk video met hoge resolutie met de KVM switch
- Bekijk de videoweergave van satelliettopografische apparatuur met de consolebediening

Eigenschappen

- Indrukwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K
- Maximale productiviteit met toegang tot meerdere systemen
- Probleemloze bediening met hotkeys en drukknoppen (hotkeys worden alleen in Windows ondersteund)
- 7.1 digitale audio-ondersteuning
- Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
- Ondersteunt resoluties tot 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Geen drivers of software nodig
- Ondersteunt DDC2B pass-through
- Geschikt voor Mini-DisplayPort-, HDMI- en DVI-adapters

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB



PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Industriestandaarden	HDCP 2.2
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.1
DVI-ondersteuning	Ja - Dual-Link
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	4K - 3840 x 2160 @ 30Hz (supporting video source and display required)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 digitale audio (afhankelijk van de ondersteunde schermen en videobronnen)
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Algemene specificaties	Voor weergave van de maximale resolutie van 4K bij 30 Hz zijn een videobron en scherm nodig die deze resolutie ondersteunen. Hotkey schakelcommando's worden alleen ondersteund bij gebruik van Windows-computers.

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	DisplayPort (20-polig)
-------------------------	------------------------

)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Hostaansluitingen

DisplayPort (20-polig)

USB B (4-polig)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie

Voor audio-ondersteuning moet het scherm DisplayPort audio ondersteunen, en het bronapparaat en het scherm moeten compatibele DisplayPort-revisies hebben

Indicatoren

LED-indicatoren

Poort 1 actieve LED

Poort 2 actieve LED

Voeding

Inclusief voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid

0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur

Zwart

Kabellengte

3.9 ft [1.2 m]

Lengte product

7.0 in [17.7 cm]

Breedte product

3.2 in [82.0 mm]


Hoogte product

1.0 in [25.0 mm]

Gewicht product

12.2 oz [346.0 g]

Verpakkingsinform



atie

Package Length	9.6 in [24.3 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	2.8 in [72.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	31.3 oz [888.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	2-poorts DisplayPort KVM switch
	1,2 m DisplayPort KVM-kabels
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

