

Switch KVM DisplayPort 2 porte - 4K 60Hz - Singolo schermo - Switch KVM USB UHD DP 1.2 a doppia porta - Hub USB 3.0 integrato e audio - Dell HP Apple Lenovo - Conforme a TAA

ID prodotto: SV231DPU34K



Questo switch KVM a 2 porte consente di sfruttare le funzionalità dei display digitali 4K (60 Hz) e di controllare fino a due computer collegati.

Lo switch DisplayPort KVM è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60Hz e supporta un monitor di grandi dimensioni con risoluzione 4K completa o, tramite un adattatore MST, varie configurazioni a più display DisplayPort per un totale di 4K, quando occorre il massimo spazio di visualizzazione. Dotato di supporto per l'audio digitale (con i display e le origini che supportano tale tecnologia) e di connettori audio stereo separati da 3,5 mm, lo switch DisplayPort 1.2 KVM garantisce una compatibilità audio completa.


L'hub USB 3.0 integrato consente di condividere due periferiche (oltre alla tastiera e al mouse) tra i computer collegati come se fossero collegate direttamente al computer host, eliminando i costi legati all'acquisto di altri dispositivi come stampanti e scanner.

Oltre a supportare Windows, questo switch DisplayPort KVM è compatibile anche con i computer Mac e i sistemi operativi Linux.

Grazie ai pulsanti sul pannello frontale, è possibile passare con facilità da un sistema all'altro e attivare la funzione di scansione automatica. Le funzionalità a combinazioni di tasti consentono di accedere rapidamente a ogni sistema, mentre un segnale acustico conferma l'avvenuta commutazione.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Diagnostica per immagini ad alta risoluzione in campo medico
- Controllo server di pubblicità digitale a elevata risoluzione
- Progettazione e produzione multimediale

Caratteristiche

- **MIGLIORA L'EFFICIENZA:** Switch KVM DisplayPort a 2 porte con tasto di scelta rapida e commutazione manuale per accedere a 2 computer con video DP e hub USB 3.0; funziona con le principali marche come Dell, HP e Lenovo
- **QUALITÀ VIDEO 4K:** lo switch KVM DisplayPort supporta fino a 4K a 60Hz su un monitor di grandi dimensioni | Supporta MST Passthrough per display multipli
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 2 porte KVM DP 1.2 | 3840 x 2160 60Hz | 4K UHD | MST Passthrough | 2 porte USB 3.0 Hub | 4x USB HID | HDCP 2.2 | 3.5mm commutazione audio analogica | Hotkey, Push Button | Indipendente da SO
- **USER-FRIENDLY:** lo switch KVM con alloggiamento in acciaio compatto e resistente è dotato di grandi pulsanti e di un hub USB 3.0 integrato montato frontalmente e facilmente accessibile per condividere i dispositivi USB tra i computer collegati
- **IL VANTAGGIO DEI NOSTRI PRODOTTI:** Questo KVM è conforme alla normativa TAA e supportato per 2 anni incluso il supporto tecnico multilingue gratuito a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	1
Cavi inclusi	No
Standard del settore	USB 3.0, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1024x768, 1280x720 (High-definition 720p), 1920x1080 (High-definition 1080p), 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160 (Ultra HD 4K),
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	stereo a 2 canali
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	60000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - DisplayPort (20 pin)

Connettori host	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	2 - DisplayPort (20 pin)
	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	2 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Indicatori

Indicatori LED	2 - Verde
	2 - Rosso

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18 W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 ~ 40
Temperatura di conservazione	-10 ~ 60
Umidità	0% - 80%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]

Larghezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Altezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Peso prodotto	1.3 lb [0.6 kg]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	9.6 in [24.3 cm]
Package Width	7.3 in [18.6 cm]
Package Height	3.6 in [9.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.3 lb [1.0 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	4 - Piedini in gomma
	1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.