

2 poorts DisplayPort KVM switch - 4K 60Hz

Productcode: SV231DPU34K



Deze 2-poorts KVM switch combineert 4K (60 Hz) digitale weergavemogelijkheden met bediening van twee aangesloten computers.

De DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz. De switch bestuurt één groot scherm bij de volledige 4K resolutie of, met behulp van een MST adapter, kan diverse DisplayPort multi-display configuraties van in totaal 4K aansturen, wanneer u de beeldruimte wilt maximaliseren. Met ondersteuning van digitale audio (met ondersteunde schermen en bronnen) en aparte 3,5 mm stereoaudio biedt de DisplayPort 1.2 KVM switch volledige audiocompatibiliteit.

Met de geïntegreerde USB 3.0 hub kunt u twee randapparaten (naast toetsenbord en muis) delen met aangesloten computers alsof ze direct zijn aangesloten op uw hostcomputer, zodat u de kosten van dubbele apparaten zoals printers en scanner elimineert.

Deze DP KVM switch ondersteunt niet alleen Windows, maar is ook compatibel met Mac en Linux besturingssystemen.

Met de drukknoppen op het frontpaneel kunt u eenvoudig tussen systemen wisselen en de auto-scanfunctie activeren. De hotkey-functie biedt snelle toegang tot elk systeem, terwijl een bromtoon de wisseling bevestigt.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en KVM gerelateerde producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra toetsenborden, muizen en schermen. Deze 2-poorts DisplayPort KVM switch wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- High-resolution medische beeldvorming
- Bediening van narrowcasting-servers met hoge resolutie
- Multimedia design en productie

Eigenschappen

- Voldoet aan de TAA-eisen voor federale aankopen (GSA Schedule)
- Verhoog uw productiviteit met aansluitpoorten voor 2 HD multimedia computers
- Geniet van hoogwaardige beeldkwaliteit met 4K resoluties bij 60 Hz
- Elimineert de noodzaak om extra apparatuur te kopen met geïntegreerde 2-poorts USB 3.0 hub
- Garandeert volledige audiocompatibiliteit met digitale en aparte 3,5 mm audio-ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB 3.0
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Inclusief kabels	Nee
Industriestandaarden	USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Nee



IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	3840x2160 bij 60 Hz
Ondersteunde resoluties	1024x768, 1280x720 (High-definition 720p), 1920x1080 (High-definition 1080p), 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160 (Ultra HD 4K),
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	60001 uur

Connector(en)


Console-aansluiting(en)	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	DisplayPort (20-polig)
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen	DisplayPort (20-polig)
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Indicatoren

LED-indicatoren	Groen
	Rood

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
---------------------------	-------------------------------



Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0 ~ 40
Opslagtemperatuur	-10 ~ 60
Vochtigheid	0% - 80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	3.9 in [100.0 mm]
Breedte product	6.3 in [16.0 cm]
Hoogte product	1.6 in [40.0 mm]
Gewicht product	2.3 lb [1.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.4 in [23.8 cm]
Package Width	7.4 in [18.9 cm]
Package Height	3.6 in [91.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1.0 kg]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

KVM-switch

universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)

Rubberen voetjes

verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

