

## Switch Comutador KVM DisplayPort de 2 Puertos - 4K 60Hz

ID del Producto: SV231DPU34K



Este conmutador KVM de 2 puertos combina la capacidad de visualización digital 4K (60Hz) con control de hasta dos computadores conectados.

El conmutador KVM DisplayPort admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz. Controla un monitor grande con una resolución de 4K total o, mediante el uso de un adaptador MST, puede controlar varias configuraciones multipantalla DisplayPort, hasta un total de 4K si necesita el máximo espacio de visualización en pantalla. Compatible con audio digital (con pantallas y fuentes compatibles) y audio estéreo 3,5mm independiente, el conmutador KVM DisplayPort 1.2 ofrece total compatibilidad con audio.


El concentrador USB 3.0 integrado le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los computadores conectados, como si estuvieran conectados directamente a su computador anfitrión, lo cual evita los gastos de adquirir dispositivos por duplicado, como impresoras y escáneres.

Además de su compatibilidad con Windows, este conmutador KVM DP también es compatible con los sistemas operativos Mac y Linux.

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar el escaneado automático. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema mientras un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y demás productos relacionados con KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni enredos de teclados, ratones y monitores adicionales. Producto avalado por una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Imágenes médicas de alta resolución
- Control de servidores de señalización digital de alta resolución
- Diseño y producción multimedia

## Características

- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del gobierno de EE.UU.
- Aumenta su productividad, gracias a los puertos para conexión con hasta 2 computadores multimedia con HD
- Impresionante calidad de imágenes con resoluciones 4K a 60Hz
- Evita tener que adquirir equipamiento adicional, gracias al concentrador USB 3.0 de 2 puertos
- Garantía total de compatibilidad con audio digital y audio de 3,5mm por separado

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Video PC	DisplayPort
Soporte de Pantalla Doble	1

---

Cables Incluidos	No
Estándares Industriales USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2	
Sistema En Cascada	No

---

**Rendimiento**

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Digital Máxima	3840x2160 a 60Hz
Resoluciones Admitidas	1024x768, 1280x720 (High-definition 720p), 1920x1080 (High-definition 1080p), 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160 (Ultra HD 4K),
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	60000 horas

---

**Conector(es)**

Interfaz(ces) de Consola	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - DisplayPort (20 pines) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conectores del Host	2 - DisplayPort (20 pines)

2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

2 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

---

Indicadores

Indicadores LED	2 - Verde
	2 - Rojo

---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18 W

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 ~ 40
Temperatura de Almacenamiento	-10 ~ 60
Humedad	0% - 80%

---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Ancho del Producto	6.3 in [16.0 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.0 cm]

---

Peso del Producto      1.3 lb [0.6 kg]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja	9.6 in [24.3 cm]
Ancho de la Caja	7.3 in [18.6 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [9.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.0 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Comutador KVM
	1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	4 - Bases de Apoyo
	1 - guía rápida de inicio

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.