

DisplayPort KVM-switch med 4 portar - 4K 60 Hz

Produkt ID: SV231DPU34K



Denna 2-ports KVM-switch kombinerar 4K (60 Hz) digital skärmfunktion med sömlös KVM-kontroll av två anslutna datorer.

DisplayPort KVM-switchen stöder upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz. Den driver en stor bildskärm med full 4K upplösning, men kan även via en MST-adapter driva olika DisplayPort-konfigurationer med flera skärmar på totalt 4K vid behov av att maximera visningsytan. DisplayPort 1.2 KVM-switchen levererar fullständig ljudkompatibilitet med stöd för både digitalt ljud (med stödjande skärmar och källor) och separat 3,5 mm stereoljud.


Den integrerade USB 3.0-hubben gör att ni kan dela två ytterligare kringutrustningar (inklusive tangentbord och möss) mellan anslutna datorer, som om de vore direkt anslutna till din värddator, vilket eliminerar kostnaden för dubbla enheter såsom skrivare och skannrar.

Denna DP KVM-switch stöder inte bara Windows utan även Mac och Linux.

Tryckknapparna på frontpanelen gör det enkelt att växla mellan system och aktivera funktionen för automatisk skanning. Snabbknappsfunktionen gör det enkelt att få tillgång till systemen och en summer bekräftar switchen.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa KVM-switchar och KVM-relaterade produkter som hjälper dig att få åtkomst till dina system effektivare utan kostnaden och trasslet med extra tangentbord, möss och skärmar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Medicinsk bildbehandling i hög upplösning
- Högupplöst digital identifiering för serverkontroll
- Multimedia-design och produktion

Funktioner

- TAA-kompatibel för statliga GSA Schedule-inköp
- Ökar produktiviteten med portar för att ansluta upp till 2 HD-multimediadatorer
- Uppnår hög bildkvalitet med 4K-upplösningar vid 60 Hz
- Inbyggd USB 3.0-hubb med 2 portar eliminerar behovet av att köpa in extra utrustning
- Säkerställer full kompatibilitet med digital och separat stöd för 3,5 mm ljud

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
PC-videotyp	DisplayPort
Flera skärmar	1
Medföljande kablar	Nej
Industristandarder	USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2

	Kedjekoppling	Nej
Prestanda		
	Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
	DVI-stöd	Nej
	IP-kontroll	Nej
	Hot-Key Selection	Ja
	Maximal digital upplösning	3840x2160 vid 60 Hz
	Stödda upplösningar	1024x768, 1280x720 (High-definition 720p), 1920x1080 (High-definition 1080p), 1920x1200, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160 (Ultra HD 4K),
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	Tvåkanalers stereo
	Maximalt antal användare	1
	Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
	Medeltid mellan fel (MTBF)	60000 hours
Kontakt(er)		
	Konsolgränssnitt	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - DisplayPort (20-stifts) 1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	Värdkontakter	2 - DisplayPort (20-stifts) 2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 2 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
Indikatorer		

LED-indikatorer	2 - Grön
	2 - Röd

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6A
Utpänning	12V DC
Utström	1.5A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18 W

Miljö

Drifttemperatur	0 ~ 40
Förvaringstemperatur	-10 ~ 60
Luftfuktighet	0 % - 80 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Produktlängd	3.9 in [10.0 cm]
Produktbredd	6.3 in [16.0 cm]
Produkthöjd	1.6 in [4.0 cm]
Produktvikt	1.3 lb [0.6 kg]

Förpackning

Paketets längd	9.6 in [24.3 cm]
Paketets bredd	7.3 in [18.6 cm]

Paketets höjd 3.6 in [9.2 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - KVM-switch
	1 - universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	4 - Gummifötter
	1 - snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.