

2-poort Professionele USB DisplayPort KVM-Switch via Sneltoetsen

Productcode: SV231DPU



Deze 2-poort USB DisplayPort KVM-Switch combineert de nieuwste digitale weergavestandaard met KVM-controle van de aangesloten pc's of Mac-computers.

Met deze robuuste KVM-switch kunt u meerdere computers bedienen voor veeleisende multimediatoepassingen in hoge resolutie of in omgevingen waarin echte HD-kwaliteit nodig is. Het ondersteunt DisplayPort-aansluitingen met een resolutie van 2560 x 1600 (bij 60 Hz, 30-bit kleuren) en 7.1 HD digitale audio (indien aangesloten op beeldschermen en bronnen die dit ondersteunen).


De KVM-switch is geschikt voor toepassingen met statische beelden van hoge kwaliteit, zoals medische toepassingen / gezondheidszorg (MRI- of röntgendiagnostiek etc.) en ondersteunt een maximale resolutie van 3840 x 2400 bij een lagere verversingsfrequentie.

Deze veelzijdige KVM-switch voegt kosteneffectieve en geavanceerde multimediacapaciteiten toe en beschikt over drie plug-and-play USB-poorten, waaronder twee speciale poorten voor muis en toetsenbord en een USB 2.0 hub-poort, waarmee gebruikers een USB-muis en -toetsenbord, en een ander USB 2.0-apparaat kunnen gebruiken op de twee aangesloten computers.

De 2-poort KVM-switch is een eenvoudige, maar veelomvattende bedieningsoptie en biedt voor het omschakelen zowel druktoetsen aan de voorzijde als handige sneltoetsfunctionaliteit. Het heeft een compact ontwerp met aansluitingen aan de achterzijde voor een opgeruimde werkruimte.

De SV231DPU DisplayPort KVM-switch wordt geleverd met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning – voor een gegarandeerd betrouwbare en duurzame werking.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor multimediatoepassingen, postproductie en videobewerking met behulp van een Mac of PC
- Centrale bediening van meerdere hoge-resolutie narrowcasting-servers
- Nuttig bij weergave in hoge resolutie in medische toepassingen en de gezondheidszorg, zoals MRI- en röntgenbeelden
- Goed voor de computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Hogere productiviteit van de gebruiker in een kantoor, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Bedien uw satelliettopografie-systemen vanaf een enkele console

Eigenschappen

- StarTech.com is de eerste die een KVM-switch met DisplayPort op de markt brengt
- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Mogelijke resolutie: 2560 x 1600 bij 60 Hz, hoger dan 1080p
- Omschakelen per knopdruk of sneltoets
- Maximale resolutie van 3840 x 2400 bij een lagere verversingsfrequentie
- Ondersteunt DisplayPort-computerverbindingen - geen adapter nodig
- Compatibel met Mini-DisplayPort-adapters
- 7.1-kanaals HD-audio
- Delen van USB 2.0-randapparatuur

- Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
- Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
- Voldoet aan VESA en CEA
- Zelf in te stellen scantijdintervallen
- Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
- Ondersteuning voor Direct Drive

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja - Dual-Link
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	2560 x 1600 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

	Maximum aantal gebruikers	1
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Connector(en)		
	Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort (20-polig)
		3 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	Hostaansluitingen	2 - DisplayPort (20-polig)
		2 - USB B (4-polig)
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren		
	LED-indicatoren	2 - Groen - online-indicator (1 LED per poort)
		2 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	0.4A
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal

Breedte product	5.0 in [12.6 cm]
Hoogte product	1.6 in [4 cm]
Diepte product	2.6 in [65 mm]
Gewicht product	14.7 oz [417.3 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	9.4 in [23.9 cm]
Package Width	4.0 in [10.2 cm]
Package Height	8.5 in [21.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.0 lb [1.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort DisplayPort KVM
	1 - Rubberen Voetjes
	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.