

## Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio

ID prodotto: SV231DPUA



Lo switch KVM DisplayPort USB a 2 porte SV231DPUA permette il controllo via KVM di due computer, per applicazioni multimediali a elevata definizione. Supporta connessioni DisplayPort con risoluzioni native di 2560x1600, nonché audio digitale HD 7.1 (se connesso a display e sorgenti che lo supportano) e audio/microfono stereo 3,5 mm.

Una soluzione semplice ma completa, lo switch KVM a 2 porte consente la commutazione sia tramite pulsante, posto sul pannello frontale, che scelte rapide e si presenta con un fattore di forma ridotto con porte di connessione sul lato posteriore. La porta USB 2.0 dell'hub con funzione plug-and-play permette di condividere una periferica USB aggiuntiva tra 2 computer connessi, per evitare i costi dell'acquisto di doppi dispositivi periferici.

Una soluzione adatta alle applicazioni medicali (RM, radiografie e così via), lo switch KVM supporta una risoluzione massima di 3840x2400 a frequenze di aggiornamento ridotte.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Design e post-produzione multimediale, editing di video con computer Mac o PC
- Per imaging ad alta risoluzione nel settore medico e display per il settore sanitario, come MRI e monitor per raggi X
- Controllo di computer in linee di produzione
- Controllo di computer in fase di test o collaudo
- Controllo server di pubblicità digitale a elevata risoluzione
- Topografia da satellite
- Controllo di due sistemi con un singolo terminale di lavoro

## Caratteristiche

- Supporta le connessioni native DisplayPort: non sono richiesti adattatori
- Risoluzione nativa: 2560 x 1600 a 60 Hz, oltre 1080p
- Conforme VESA e CEA
- Supporta una risoluzione massima di 3840 x 2400 alle frequenze di aggiornamento più basse
- Supporta audio analogico stereo 3,5 mm, audio digitale ad alta definizione, canali 7.1, tramite connessione DisplayPort
- Condivisione periferiche USB 2.0
- Installazione di driver o software non necessaria
- Commutazione tramite scelte rapide e pulsanti
- Supporto completo plug-and-play con tastiere, mouse e periferiche connesse via USB
- Indipendente dalla piattaforma, supporta ambienti operativi Mac e PC
- Supporta DDC2B per rilevamento del monitor
- Supporta funzioni hot-plug, un-plug e rilevamento degli errori nella connessione
- Intervalli di scansione definiti dall'utente

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì

Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

---

#### Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	No
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	2560 x 1600 @ 60Hz
Widescreen supportato	Sì
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	127000 Ore

---

#### Connettore/i

Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - DisplayPort (20 pin)
	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettori host	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

2 - DisplayPort (20 pin)

2 - USB B (4 pin)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

---

Indicatori

Indicatori LED	2 - Verde - Indicatore online (un LED per porta)
	2 - Rosso - Indicatore selezione (un LED per porta)

---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	24

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]

Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Altezza prodotto	3.9 in [9.9 cm]
Profondità prodotto	5.1 in [130 mm]
Peso prodotto	1.4 lb [0.6 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	10.1 in [25.6 cm]
Package Height	3.9 in [9.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM DisplayPort a 2 porte
	4 - piedini
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AU)
	1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.