

2-poort Professionele USB DisplayPort KVM-Switch met Audio

Productcode: SV231DPUA



Met de SV231DPUA 2-poort USB DisplayPort KVM-switch kunt u twee computers bedienen voor veeleisende HD-multimediatoepassingen. Het ondersteunt DisplayPort-aansluitingen met een resolutie van 2560 x 1600, 7.1 HD digitale audio (indien aangesloten op ervoor geschikte beeldschermen en bronnen) en analoge 3,5 mm stereo audio/microfoon.

De 2-poort KVM-switch is een eenvoudige, maar veelomvattende oplossing en biedt voor het omschakelen zowel druktoetsen aan de voorzijde als sneltoetsfunctionaliteit. Het is compact uitgevoerd met aansluitingen aan de achterzijde. Een plug-and-play USB 2.0-poort zorgt ervoor dat u een extra USB-apparaat kunt delen tussen de 2 aangesloten computers, zodat u geen dubbele randapparatuur hoeft aan te schaffen.

De KVM-switch is geschikt medische toepassingen (MRI- of röntgendiagnostiek etc.) en ondersteunt een maximale resolutie van 3840 x 2400 bij een lagere verversingsfrequentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking met behulp van een Mac of PC
- Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden
- Computerbediening in een productielijn
- Testen / inbranden van computers
- Bediening van narrowcasting-servers met hoge resolutie
- Satelliettopografie
- Bediening van twee systemen vanaf een enkele werkplek

Eigenschappen

- Ondersteunt DisplayPort-computerverbindingen - geen adapter nodig
- Mogelijke resolutie: 2560 x 1600 bij 60 Hz, hoger dan 1080p
- Voldoet aan VESA en CEA
- Maximale resolutie van 3840 x 2400 bij een lagere verversingsfrequentie
- Ondersteunt analoge 3,5mm stereo audio; ondersteuning voor 7.1-kanaals digitale HD-audio via de DisplayPort-aansluiting
- Delen van USB 2.0-randapparatuur
- Geen installatie van drivers of software nodig
- Omschakelen per knopdruk of sneltoets
- Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
- Ondersteunt Mac- en PC-besturingssystemen
- Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
- Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
- Zelf in te stellen scantijdintervallen

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja

KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	2560 x 1600 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	127000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - DisplayPort (20-polig)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

2 - DisplayPort (20-polig)

2 - USB B (4-polig)

Software

Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required

Indicatoren

LED-indicatoren 2 - Groen - online-indicator (1 LED per poort)

2 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 0.8A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 2A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 24

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 6.3 in [16.0 cm]

Breedte product 1.6 in [4.0 cm]

Hoogte product	3.9 in [9.9 cm]
Diepte product	5.1 in [130 mm]
Gewicht product	1.4 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	10.1 in [25.6 cm]
Package Height	3.9 in [9.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort DisplayPort KVM Switch
	4 - Zelfklevende voetjes
	1 - Universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AU)
	1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.