

Professionell USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar och audio

Produkt ID: SV231DPUA



SV231DPUA USB DisplayPort KVM-switch med 2 portar levererar dubbel KVM-datorkontroll och passar krävande HD multimedia-applikationer. Stödjer DisplayPort-anslutningar med ursprunglig upplösning på 2560x1600 och stöd för både 7.1 HD digitalt ljud (när den är ansluten till skärmar och källor som stöds) och 3,5 mm analogt stereoljud/analog mikrofon.

En enkel, men ändå omfattande KVM-lösning. Switchen med 2 portar kan styras med både knappar på frontpanelen och snabbkommandon och har en liten formfaktor-design med anslutningsportar som sitter på den bakre panelen. En plug-and-play USB 2.0-hubbport som gör att du kan dela extra USB-tillägg mellan två anslutna datorer, vilket gör att du slipper kostnaden av att behöva köpa dubbla tilläggsenheter.

En lösning som passar medicinska applikationer (MRI, röntgendiagnostik, etc.). KVM-switchen har stöd för en maximal upplösning på 3840x2400 vid reducerad uppdateringsintervaller.

Täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Multimediadesign, multimediaefterproduktion och videoredigering på Mac eller PC
- Högupplöst medicinsk bildbehandling och sjukvårdsskärmar som till exempel MRI- och röntgenskärmar
- Datorkontroll vid tillverkningslinjer

- PC-test/datorkontroll med inbränning
- Högupplöst digital identifiering för serverkontroll
- Satellitpografi
- Dubbel systemkontroll för en enda arbetsterminal

## Funktioner

- Stödjer ursprungliga DisplayPort-anslutningar – ingen adapter behövs
- Ursprunglig upplösning: 2560x1600 @ 60 Hz, utöver 1080p
- Stödjer en maximal upplösning på 3840x2400 vid lägre uppdateringsintervaller
- VESA- och CEA-kompatibel
- Stödjer analogt ljud via 3,5 mm stereouttag; stödjer högupplöst digitalt ljud med 7.1 kanaler via DisplayPort-anslutningen
- Delning av USB 2.0-kringutrustning
- Ingen installation av drivrutiner eller program behövs
- Växling med genvägar och knappar
- Fullt stöd för plug-and-play med USB-tangentbord, -möss och ansluten kringutrustning
- Fungerar med olika plattformar – stödjer operativa miljöer för Mac och PC
- Stödjer DDC2B för skärmdetektion
- Stödjer hot-plug, urkoppling och länkstatus-feldetektering
- Användardefinierade intervaller för skanningstid

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB

PC-videotyp	DisplayPort
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Nej
Kedjekoppling	Nej

---

#### Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
DVI-stöd	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal digital upplösning	2560 x 1600 @ 60Hz
Stöd för widescreen	Ja
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	127000 hours

---

#### Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	DisplayPort (20-stifts)
	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
	3.5 mm minijack (3-polig)
Värdkontakter	DisplayPort (20-stifts)
	USB B (4-stifts)
	3.5 mm minijack (3-polig)

---

#### Mjukvara



OS-kompatibilitet OS independent; No software or drivers required

---

Indikatorer

LED-indikatorer Grön – online-indikator (en LED per port)  
Röd – valindikator (en LED per port)

---

Ström

Power Source AC-adapter medföljer  
Inspänning 100 - 240 AC  
Inström 0.8A  
Utspänning 12V DC  
Utström 2A  
Polaritet på mittpol Positiv  
Kontakttyp M  
Strömförbrukning 24

---

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)  
Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  
Luftfuktighet 0~80 % RH

---

Utseende

Färg Svart  
Kabinettyp Stål  
Produktlängd 6.3 in [16.0 cm]  
Produktbredd 3.9 in [100.0 mm]  
Produkt höjd 1.7 in [44.0 mm]  
Produkt djup 5.1 in [13 cm]  
Produktvikt 2.4 lb [1.1 kg]

---

#### Förpackning

Package Length	9.8 in [25.0 cm]
Package Width	3.9 in [100.0 mm]
Package Height	7.1 in [18.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.9 lb [1.3 kg]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	DisplayPort KVM-switch med 2 portar möbeltassar Universell strömadapter (NA/UK/EU/AU) Instruktionsbok
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

