

Switch KVM USB-C à 2 Ports, Moniteur DisplayPort 4K 60Hz, Audio 3,5 mm, 6x Ports de Hub USB, CTommuation par touche de Raccourci, Compatible Thunderbolt 3/4

Nº de produit: SV231DPUCA



Ce switch KVM à 2 ports combine des capacités 4K 60Hz avec le contrôle de deux ordinateurs USB-C DP Alt-mode, Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4.

Ce KVM USB-C à 2 ports commute entre deux ordinateurs compatibles USB-C visualisés sur un seul écran DisplayPort. Il prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz (4:4:4) avec 6x ports hub USB-A 480Mbps. Ce KVM est idéal pour les applications telles que la CAO/FAO, le montage vidéo et la création de contenu. La prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) offre un contraste, une luminosité et des couleurs accrues et une plus grande luminosité.

Ce commutateur KVM DisplayPort USB-C prend en charge la sortie audio analogique et numérique à 2 canaux, ainsi que l'entrée microphone, via des ports 3,5 mm ou USB. L'utilisateur dispose ainsi d'un contrôle audio centralisé via le commutateur KVM. Les profils audio sont sélectionnables avec des commandes par touches de raccourci.

Le bouton poussoir du panneau avant et les fonctions de raccourci clavier facilitent le passage d'un ordinateur à l'autre. Installez des ordinateurs hôtes en utilisant un seul câble USB-C pour vous connecter au KVM. Les ports USB HID et USB Hub situés à l'avant et à l'arrière assurent une configuration pratique de la configuration et un accès aux périphériques USB. Le boîtier métallique du switch KVM est adapté à de nombreux environnements d'installation.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Partagez un écran, une souris, un clavier et des périphériques en utilisant un seul câble USB-C par hôte
- Idéal pour les applications telles que la CAO/FAO, le montage vidéo et la création de contenu

Spécifications techniques

- USB-C DP ALT MODE : Partagez écran/souris/clavier à l'aide d'un câble USB-C connecté à n'importe quel PC prenant en charge l'USB-C DP Alt-mode - Les ports hôtes USB-C DP Alt Mode prennent en charge jusqu'à 4K60Hz et des vitesses de transfert de 5Gbps
- 4K 60HZ AVEC HDR : Ce switch KVM prend en charge jusqu'à 4K60Hz (4:4:4) avec 6x ports USB-A 480Mbps - Prend en charge des résolutions jusqu'à 5120x1440 @ 60Hz - Il est idéal pour des applications telles que la CAO/FAO, le montage vidéo/création de contenu
- MAXIMISEZ LES PERFORMANCES VIDEO OU USB : Priorisez les performances de vitesse de transfert vidéo ou USB avec ce switch KVM ; Choisissez entre 4K 60Hz avec les ports hub USB 2.0 ou ajoutez 2 ports 5Gbps avec 4K 30Hz, en utilisant le switch de mode
- AUDIO ANALOGIQUE ET NUMÉRIQUE : Ce switch KVM USB C prend en charge la sortie audio analogique et numérique à 2 canaux et l'entrée micro par le biais de ports 3.5mm ou USB-C, ce qui permet de centraliser et de contrôler l'ensemble du contenu multimédia
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Jusqu'à 4K60Hz, DisplayPort 1.2, HDCP 2.2, HDR, 2x ports hôtes USB-C, 6x ports USB, Audio/micro 3.5mm, Audio USB, Commutation par touche/bouton poussoir, Compatible USB4, Thunderbolt 3/4, Indépendant de l'OS, Conforme TAA

Matériel

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Politique de garantie | 2 Years |
| Prise en charge audio | Oui |
| Nombre de ports KVM | 2 |
| Plateformes prises en charge | USB-C |
| Type de vidéo du PC | USB-C (DP Alt-Mode) |
| Prise en charge écran | 1 |

double

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Montage sur bâti | Non |
| Câbles inclus | Non |
| ID du chipset | Parade - PS8461, Etron - EJ899I |
| Mode cascade | Non |

Performance

| | |
|--|---------------------------------------|
| Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi | Non |
| Video Revision | DisplayPort 1.2 |
| Contrôle IP KVM | Non |
| Hot-Key Selection | Oui |
| Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s |
| Prise en charge grand écran | Oui |
| Spécifications audio | Analog Stereo - 2 Channel Audio |
| Balayage automatique | 3, 8, 15 et 30 secondes |
| Prise en charge sélection de port | Bouton-poussoir et raccourcis clavier |
| MTBF | 158 000 heures |

Connecteur(s)

| | |
|----------------------|---|
| Interface(s) console | 1 - 20 pin DisplayPort Female |
| | 2 - 9 pin USB 3.0 A Female |
| | 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 |
| | 2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female |
| Connecteurs hôte | 2 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode |

Logiciel

Compatibilité système Aucun logiciel ou pilote requis
d'exploitation

Indicateurs

Indicateurs lumineux 2 - Rouge (hôte sélectionné)
2 - Vert (alimentation/synchronisation)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Courant d'entrée 1.2A
Tension de sortie 12V DC
Courant de sortie 3A
Center Tip Polarity Positif
Type de prise M

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Humidité 0 ~ 80% HR

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 6.3 in [16.0 cm]
Largeur du produit 5.5 in [14.0 cm]
Hauteur du produit 1.6 in [4.0 cm]
Poids du produit 1.4 lb [0.6 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 9.4 in [24.0 cm]

Largeur du Colis 7.3 in [18.6 cm]

Hauteur du Paquet 3.7 in [9.4 cm]

Poids brut 2.4 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM

1 - Jeu de pieds en caoutchouc

1 - Adaptateur d'alimentation universel

1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

