

Switch KVM USB-C a 2 porte, singolo monitor DisplayPort 4K 60Hz, audio da 3,5 mm, hub USB HID a 6 porte, commutazione a tasti rapidi (Hot Key), compatibile con Thunderbolt 3/4

ID prodotto: SV231DPUCA




Questo switch KVM a 2 porte combina capacità digitali 4K 60Hz con il controllo di due computer USB-C DP Alt-mode, Thunderbolt 3 o Thunderbolt 4.

Questo KVM USB C a 2 porte commuta tra due computer con interfaccia USB-C su un singolo monitor DisplayPort. Supporta una risoluzione fino a 4K 60Hz (4:4:4) con hub a 6 porte USB-A 480 Mbps. Questo KVM è ottimo per applicazioni come il CAD/CAM, l'editing video e la creazione di contenuti dove potrebbe essere necessario privilegiare la qualità dell'immagine o la velocità di trasferimento dei file. Il supporto per l'High Dynamic Range (HDR) offre maggiore contrasto, luminosità, colori e maggiore luminosità.

Questo switch KVM USB-C DisplayPort supporta l'uscita audio analogica e digitale a 2 canali, così come l'ingresso del microfono, attraverso le porte 3.5mm o USB. Ciò fornisce all'utente un controllo audio centralizzato attraverso lo switch KVM. I profili audio sono selezionabili con i comandi dei tasti di scelta rapida.

Il pulsante sul pannello frontale e le funzioni dei tasti di scelta rapida rendono facile passare da un computer all'altro. L'installazione di computer host è facile e veloce, utilizzando un unico cavo USB-C per il collegamento al KVM. Le porte USB HID e USB Hub sulla parte anteriore e posteriore assicurano una comoda configurazione di setup e l'accesso alle periferiche USB. L'alloggiamento in metallo dello switch KVM è adatto a molti ambienti di installazione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- È possibile condividere monitor, mouse, tastiera e periferiche utilizzando un unico cavo USB-C per host
- Ottimo per applicazioni come CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti

Caratteristiche

- MODALITÀ USB-C DP ALT: È possibile condividere monitor, mouse, tastiera e periferiche con un unico cavo USB-C collegato a qualsiasi PC che supporti USB-C DP Alt-Mode - Le porte USB-C DP Alt supportano fino a 4K 60 Hz e velocità di trasferimento USB 5 Gbps
- 4K 60HZ CON HDR: questo KVM supporta fino a 4K 60Hz (4:4:4) con 6x porte hub USB-A 480Mbps - Supporta risoluzioni in widescreen fino a 5120x1440 @ 60Hz - Questo switch KVM è ideale per applicazioni come CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti
- MASSIMIZZA LE PRESTAZIONI VIDEO O USB: è possibile dare priorità alle prestazioni della velocità di trasferimento video o USB - Scegliere tra 4K 60Hz con porte hub USB 2.0 o aggiungere 2 porte hub 5Gbps con 4K 30Hz, utilizzando l'interruttore sul retro
- AUDIO ANALOGICO E DIGITALE: Questo switch KVM USB C supporta l'uscita audio analogica e digitale a 2 canali e l'ingresso microfono tramite porte da 3,5 mm o USB-C - I profili audio sono disponibili tramite la commutazione dei tasti di scelta rapida
- SPECIFICHE TECNICHE: 4K 60Hz - DisplayPort 1.2 - HDCP 2.2 - HDR - 2 porte host USB-C e 6x USB - Audio e microfono da 3,5 mm - Audio USB - Comutazione con Hotkey o pulsanti - Compatibile con USB4, TB3, TB4 - Indipendente dal SO - TAA

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB-C

Tipo video PC	USB-C (DP Alt-Mode)
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
ID chipset	Parade - PS8461, Etron - EJ899I
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Analog Stereo - 2 Channel Audio
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	158.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	1 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 A Female
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female
Connettori host	2 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
-------------------------------------	-------------------------------------

Indicatori

Indicatori LED	2 - Rosso (host selezionato)
	2 - Verde (alimentazione/sincronizzazione)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.2A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	0 ~ 80% UR

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Larghezza prodotto	5.5 in [14.0 cm]
Altezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Peso prodotto	1.4 lb [0.6 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
---------------------	---

Lunghezza Confezione 9.4 in [24.0 cm]

Larghezza del Pacco 7.3 in [18.6 cm]

Altezza del Pacco 3.7 in [9.4 cm]

Peso spedizione
(confezione) 2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
	1 - Confezione di piedini in gomma
	1 - Adattatore di Alimentazione Universale
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

