

2-Port USB-C KVM Switch, Single 4K 60Hz DisplayPort Monitor, 3.5mm Audio, 6x USB Hub, Hot Key Switching, Thunderbolt 3/4 Compatibel

Productcode: SV231DPUCA



Deze KVM-switch met 2 poorten combineert 4K 60Hz-mogelijkheden met controle over twee USB-C DP Alt-mode, Thunderbolt 3 of Thunderbolt 4 computers.

Deze 2-Port USB-C KVM schakelt tussen twee USB-C computers en worden via een enkele DisplayPort-monitor bekeken. Het ondersteunt tot 4K 60Hz (4:4:4) resoluties met 6x USB-A 480Mbps hub poorten. Deze KVM is ideaal voor toepassingen zoals CAD/CAM, videobewerking en contentcreatie. Ondersteuning voor High Dynamic Range (HDR) biedt meer contrast, helderheid, kleuren en een grotere helderheid.

Deze USB-C DisplayPort KVM Switch ondersteunt 2-kanaals analoog en digitaal audio-output, evenals microfoon-input, via 3,5mm of USB-poorten. Dit biedt een gecentraliseerde audio controle via de KVM switch. Audioprofielen zijn selecteerbaar met hot key commando's.

De drukknop aan de voorkant en hot key functies maken het gemakkelijk om tussen computers te schakelen. Installeer hostcomputers met een enkele USB-C-kabel voor aansluiting op de KVM. USB HID- en USB Hub-poorten aan de voor- en achterzijde zorgen voor een handige configuratie van de installatie en toegang tot USB-randapparatuur. De metalen behuizing van de KVM Switch is geschikt voor vele installatieomgevingen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Deel een monitor, muis, toetsenbord en randapparatuur via één USB-C-kabel per host
- Uiterst geschikt voor toepassingen zoals CAD/CAM, videobewerking en het content creation

Eigenschappen

- **USB-C DP ALT MODE:** Deel een monitor, muis, toetsenbord en randapparatuur via één USB-C-kabel aangesloten op elke pc, laptop of Macbook die USB-C DP Alt-mode ondersteunt; KVM switch ondersteunt 4K 60Hz met USB-transfer snelheden tot 5 Gbps
- **4K 60HZ MET HDR:** Deze KVM ondersteunt tot 4K 60Hz (4:4:4) met 6x USB-A 480Mbps hub poorten - Ondersteunt breedbeeld resoluties tot 5120x1440 @ 60Hz - Deze KM Switch is ideaal voor toepassingen zoals CAD/CAM, video editing en content creatie
- **MAXIMALISEER VIDEO OF USB PRESTATIES:** Geef prioriteit aan video of USB transfer snelheid met deze KVM Switch; Kies tussen 4K 60Hz met USB 2.0 hub poorten of voeg twee 5Gbps hub poorten toe met 4K 30Hz via de modusschakelaar op de achterkant van de KVM
- **ANALOOG & DIGITALE AUDIO:** De KVM switch ondersteunt 2ch analoge/digitale audio en microfoon ingang via 3,5 mm audio of USB-C poort; ideaal om alle multimedia te centraliseren en controleren | Audio profiles beschikbaar via hotkey schakeling
- **SPECS:** Tot 4K 60Hz - DisplayPort 1.2 - HDCP 2.2 - HDR - 2x USB-C Host Ports - 6x USB HID Hub Ports - 3.5mm Audio & Mic - USB Audio - Hotkey of Drukknop Schakeling - USB4, Thunderbolt 3/4 Compatibel - OS Onafhankelijk - TAA Compliant

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB-C
PC-videotype	USB-C (DP Alt-Mode)
Multi-monitor	1

Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Chipsetcode	Parade - PS8461, Etron - EJ899I
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	158,000 uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 A Female
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female
Hostaansluitingen	2 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode

Software

Besturingssystemen	Geen software of drivers nodig
--------------------	--------------------------------

Indicatoren

LED-indicatoren	2 - Rood (geselecteerde host)
	2 - Groen (voeding/synchronisatie)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.2A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0 ~ 80% RH

Fysieke eigenschappen

Lengte product	6.3 in [16.0 cm]
Breedte product	5.5 in [14.0 cm]
Hoogte product	1.6 in [4.0 cm]
Gewicht product	1.4 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.4 in [24.0 cm]
Breedte Verpakking	7.3 in [18.6 cm]
Hoogte Verpakking	3.7 in [9.4 cm]

	Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		1 - Set rubberen voetjes
		1 - universele voedingsadapter
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalinge n	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.