

Switch KVM de 2 puertos con VGA doble y HUB USB 2.0 de 2 puertos

ID del Producto: SV231DVGU2A



Este switch conmutador KVM USB permite la conexión de dos computadoras, cada uno con doble salida VGA, a una estación de trabajo con dos monitores. Es posible conmutar la estación de trabajo entre ambas computadoras, así como dos dispositivos periféricos USB y altavoces y micrófono con conector de 3.5mm.

La compatibilidad con dos entradas de video VGA y dos computadoras diferentes hacen que este conmutador KVM permita alcanzar la máxima productividad. No solo es posible acceder a varias computadoras, sino que además se pueden utilizar dos monitores VGA en cada computadora, con transmisión de contenido independiente a cada pantalla, lo cual le permite trabajar en modo multitarea y aumentar su productividad. El puerto VGA es compatible con resoluciones de hasta 1920x1200, lo cual ofrece el máximo espacio en pantalla.

Con conexión para doble video, y soporte para su teclado y mouse, así como un concentrador USB de 2 puertos, para conectar dos dispositivos periféricos adicionales, este conmutador KVM resulta perfecto para acceder a dos sistemas independientes mediante una misma estación de trabajo. Dado que soporta su estación de trabajo y dos dispositivos periféricos adicionales, este switch KVM es ideal para el control de un servidor, ya que simplifica el acceso a varios sistemas informáticos.

Este switch conmutador KVM de 2 puertos garantiza un funcionamiento sencillo, mediante el control intuitivo con teclas de acceso rápido. Constituye una solución sencilla, pero integral, ya que es posible conmutar entre cada una de las computadoras conectadas, además de que permite el funcionamiento manual mediante el uso de botones de fácil acceso situados en la parte frontal del conmutador.

El conmutador SV231DVGU2A está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Controle dos computadoras que tienen, cada una, tarjetas de video de doble cabezal, desde una sola estación de trabajo, a fin de aumentar su productividad en la oficina
- Trabaje con aplicaciones multimedia, como la edición de videos y fotos
- Utilice varias computadoras para una línea de montaje de una fábrica
- Instálelo en su sala de servidores, a fin de posibilitar el acceso multicomputadora

Características

- Máxima productividad, gracias a la posibilidad de doble pantalla y acceso multicomputadora
- Sencillo funcionamiento, gracias a la conmutación mediante teclas de acceso rápido y botones
- Comparta sus dispositivos periféricos USB mediante el concentrador USB integrado con 2 puertos
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Compatibilidad con consola para altavoz y micrófono de 3.5mm

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	2

Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1200
Resoluciones Admitidas	up to 1920 x 1200
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	72000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conectores del Host	4 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - USB B (4 pines)

Indicadores

Indicadores LED	2 - Indicadores de selección de PC
	2 - Verde - PC Detectada

1 - Verde - Encendido

2 - Rojo - Indicador de PC

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.6A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	6.3 in [15.9 cm]
Ancho del Producto	4.1 in [10.4 cm]
Altura del Producto	2.2 in [5.7 cm]
Profundidad del Producto	5.1 in [130 mm]

Peso del Producto 1.7 lb [0.8 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 7.4 in [18.8 cm]

Ancho de la Caja 9.5 in [24.1 cm]

Altura de la Caja 3.7 in [9.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.6 lb [1.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM USB con VGA doble

1 - Adaptador de alimentación universal (Norteamérica / Reino Unido / UE)

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.