

2-poorts KVM switch met dubbele VGA - 2 poorts USB 2.0 hub

Productcode: SV231DVGAU2A



Met deze USB KVM switch kunt u twee computers, elk met dubbele VGA-uitgangen, aansluiten op een workstation met twee schermen. U kunt het workstation omschakelen tussen elke computer alsmede twee extra USB-randapparaten en 3,5 mm luidsprekers & microfoon.

Deze KVM switch biedt maximale productiviteit door ondersteuning van twee VGA-video-ingangen en twee verschillende computers. U hebt niet alleen toegang tot meerdere computers, maar kunt ook twee VGA-schermen op elke computer gebruiken voor het streamen van onafhankelijke content naar elk scherm, waardoor u kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten. De VGA-poorten ondersteunen resoluties tot 1920x1200 voor maximale schermweergave.

Deze KVM switch is voorzien van dubbele video en ondersteunt uw toetsenbord en muis, samen met een 2-poorts USB hub voor twee extra randapparaten, waardoor deze bij uitstek geschikt is voor toegang tot twee aparte systemen via hetzelfde workstation. Door ondersteuning van uw workstation plus twee extra randapparaten is deze KVM switch ideaal voor serverbesturing, en vergemakkelijkt toegang tot meerdere computersystemen.

Deze 2-poorts KVM switch garandeert moeiteloze bediening via intuïtieve sneltoetsen. Het biedt een eenvoudige, maar uitgebreide oplossing voor de omschakeling tussen elke aangesloten computer en ondersteunt ook handbediening met de gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant van de switch.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Bedien twee computers elk met dual-head videokaarten, vanaf één werkstation, voor een grotere productiviteit op kantoor
- Werk met multimediateprogramma's zoals het bewerken van video's en foto's
- Bedien meerdere computers in een productielijn
- Installeer in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers

Eigenschappen

- Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
- Probleemloze bediening met hotkeys en drukknoppen
- Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- 3,5 mm luidspreker- en microfoonconsole ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	2
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee

Op elkaar aansluitbaar Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200
Ondersteunde resoluties	up to 1920 x 1200
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	72000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	2 - USB B (4-polig)

Indicatoren

LED-indicatoren	2 - PC-keuzeindicators
	2 - Groen - PC gedetecteerd
	1 - Groen - Power
	2 - Rood - PC-indicator

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.3 in [15.9 cm]
Breedte product	4.1 in [10.4 cm]
Hoogte product	2.2 in [5.7 cm]
Diepte product	5.1 in [130 mm]
Gewicht product	1.7 lb [0.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.4 in [18.8 cm]

Package Width	9.5 in [24.1 cm]
Package Height	3.7 in [9.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - Dubbele VGA USB KVM switch
	1 - Universele voedingsadapter (N-A / VK / EU)
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.