

Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DVI

ID del Producto: SV231DVIUA



El Conmutador KVM DVI USB de 2 Puertos, SV231DVIUA permite controlar dos ordenadores equipados con USB y DVI desde un único monitor y conjunto de periféricos (teclado, ratón y parlantes), y dos periféricos USB adicionales conectados a través de los puertos USB incorporados. El Conmutador KVM DVI ofrece un práctico sistema de conmutación que consiste en comandos de acceso directo y botones en el panel frontal, y soporte de alta resolución (hasta 1920x1200), convirtiéndose en la solución ideal para controlar sistemas de alto desempeño. Perfecto para aplicaciones multimedia, este conmutador KVM ofrece soporte para conmutación de audio y micrófono ya sea en forma independiente, o simultánea cuando se alterna entre ordenadores para el control con KVM. El KVM DVI USB también dispone de un concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir periféricos USB como si estuvieran conectados directamente a los ordenadores esclavos. Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite controlar dos ordenadores multimedia con tan sólo un conjunto de periféricos de consola (Teclado, Ratón, y dos Monitores)
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo
- Concentrador USB 2.0 integrado y puertos Mic/Audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos ordenadores y compartir periféricos USB en un entorno de oficina doméstica

Características

- Concentrador USB 2.0 integrado
- Selección de ordenadores a través de teclas de acceso directo y botones en el panel frontal
- Conexiones de consola de teclado y ratón USB
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- No requiere software ni controladores
- Soporta audio estéreo y micrófono
- Cambio de canal de audio independiente/simultáneo y selección del puerto de PC
- Compatible con HDCP
- Independiente del sistema operativo

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí



Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200 @60/70 Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	126397 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	DVI-I (29 pines)
	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conectores del Host	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	DVI-I (29 pines)
	USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M



Consumo de Energía 18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0%~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	6.3 in [16 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [100 mm]
Altura del Producto	1.6 in [40 mm]
Peso del Producto	22.9 oz [650 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.4 in [18.7 cm]
Ancho de la Caja	9.5 in [24.2 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [91 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Conmutador KVM DVI de 2 Puertos
	Pack, topes de goma
	Adaptador Universal (USA/RU/EU)
	Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

