

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DVI con Hub USB 2.0 y Audio

ID del Producto: SV231DVIUA



El Conmutador KVM DVI USB de 2 Puertos, SV231DVIUA permite controlar dos computadoras equipadas con USB y DVI desde un monitor y conjunto de periféricos (teclado, mouse y bocinas), y dos periféricos USB adicionales conectados a través de los puertos USB incorporados.

El Conmutador KVM DVI ofrece un práctico sistema de conmutación que consiste en comandos de acceso directo y botones en el panel frontal, y soporte de alta resolución (hasta 1920x1200), convirtiéndose en la solución ideal para controlar sistemas de alto desempeño. Perfecto para aplicaciones multimedia, este conmutador KVM ofrece soporte para conmutación de audio y micrófono ya sea en forma independiente, o simultánea cuando conmuta entre computadoras para control con KVM.

El KVM DVI USB también dispone de un concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir periféricos USB como si estuvieran conectados directamente a las computadoras esclavas (slave).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Controle dos computadoras multimedia con tan sólo un conjunto de periféricos de consola (Teclado, Mouse, y dos Monitores)
- Control de sistemas dobles para estaciones de trabajo utilizadas por un sólo usuario aumentando la productividad en su lugar de trabajo
- Concentrador USB 2.0 integrado y puertos Mic/Audio que permiten al usuario tener control multimedia total de dos computadoras y compartir periféricos USB en un entorno de oficina doméstica

Características

- Concentrador USB 2.0 integrado
- Selección de computadoras a través de teclas de acceso directo y botones en el panel frontal
- Conexiones de consola de teclado y mouse USB
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- No requiere software ni controladores
- Soporta audio estéreo y micrófono
- Cambio de canal de audio independiente/simultáneo y selección del puerto de PC
- Compatible con HDCP
- Independiente del sistema operativo

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Digital Máxima	1920 x 1200 @60/70 Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	126397 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - DVI-I (29 pines)
	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conectores del Host	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - DVI-I (29 pines)
	2 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A

Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	0%~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	6.3 in [16 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4 cm]
Peso del Producto	22.9 oz [650 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.6 in [24.3 cm]
Ancho de la Caja	7.4 in [18.8 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [9.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 lb [1.0 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM DVI de 2 Puertos
	1 - Pack, topes de goma
	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.