

2-poort DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV231DVIUA



Met de SV231DVIUA 2-poort DVI USB KVM-switch kunt u twee computers met USB en DVI bedienen vanaf een enkele console van monitor, toetsenbord, muis en luidsprekers, plus twee extra USB-apparaten via de ingebouwde USB-poorten. De DVI KVM-switch kan worden bediend per knopdruk op het voorpaneel and via handige sneltoetsen, ondersteunt hoge resoluties tot 1920x1200 en is perfect voor het bedienen van geavanceerde systemen. Deze KVM-switch is ideaal voor multimediatoepassingen met ondersteuning voor het meeschakelen van audio- en microfoonsignalen, afzonderlijk of tegelijkertijd, bij het schakelen tussen computers. De DVI USB KVM-switch is ook voorzien van een geïntegreerde USB 2.0-hub, waarmee u USB-apparaten kunt delen alsof ze rechtstreeks zijn aangesloten op de computers. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Bedien twee multimediacomputers met een enkele set invoerapparaten (toetsenbord, muis en twee monitoren)
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Dankzij de geïntegreerde USB 2.0 hub en microfoon/audiopoorten heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u in een thuishokantoor USB-randapparatuur delen

Eigenschappen

- Ingebouwde USB 2.0-hub
- Eenvoudige computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Geen software of drivers nodig
- Ondersteuning voor de schakeling van stereo-audio en microfoon
- Onafhankelijke/simultane audiokanaal- en pc-poortkeuze
- HDCP-compatibel
- Onafhankelijk van besturingssysteem

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja



Maximale digitale resoluties	1920 x 1200 @60/70 Hz
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	126397 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostaansluitingen	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0%~80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.3 in [16 cm]
Breedte product	3.9 in [100 mm]
Hoogte product	1.6 in [40 mm]
Gewicht product	22.9 oz [650 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.4 in [18.7 cm]
Package Width	9.5 in [24.2 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2-poort DVI KVM-switch
	Zakje met rubberen voetjes
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.