

Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Vídeo DVI de Doble Enlace

ID del Producto: SV231DVIUAHR



El conmutador KVM de 2 puertos USB DVI de enlace doble (Dual Link) con alta resolución, modelo SV231DVIUAHR, ofrece un control sencillo y completo de 2 ordenadores conectados directamente, así como capacidad de conmutación de audio y compatibilidad con aplicaciones de alta resolución (compatible con resoluciones superiores a 1080p: 2560x1600 a 60Hz, hasta 3840 x 2400 a frecuencias de barrido inferiores), ofreciendo una solución de conmutador KVM que se adapta a la perfección en entornos intensos del área de procesamiento de imágenes, del sector de la salud y el área de multimedia.

Este conmutador KVM USB DVI de 2 puertos es compatible con todos los sistemas operativos que admiten USB e incluye un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre ordenadores, de hasta dos dispositivos USB de alta velocidad.

Avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad













Aplicaciones



- Diseñado para exhibiciones de gran tamaño en alta resolución como presentaciones multimedia, de información de bolsa y de uso en instalaciones médicas.
- Ideal para escritorios, estaciones de trabajo y servidores con pantallas de Ultra Alta resolución
- Excelente para estudios de producción de televisión y gráfica donde las imágenes claras y sin pérdida de calidad son de vital importancia
- Excelente para compartir ordenadores para juegos de alta tecnología y dispositivos USB en el hogar

Características

- Concebido para aplicaciones de alta resolución: 2560x1600 @ 60Hz: Admite resoluciones más altas (3840 x 2400) a baja frecuencia de actualización
- Selección de ordenador mediante teclas de acceso directo o botón de selección en el panel frontal
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta tres dispositivos USB de alta velocidad con los ordenadores conectados
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Compatible con Sistemas Operativos que brindan soporte para USB
- Compatible con HDCP

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Soporte de Audio	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Plataformas Admitidas	USB
	Tipo de Video PC	DVI
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Montaje en Rack	No
	Cables Incluidos	No
	Sistema En Cascada	No





Rendimiento

Soporta OSD y Teclas

de Acceso Directo

No

Soporte DVI

Sí

Control IP KVM

No

Hot-Key Selection

Sí

Resolución Digital

Máxima

2560x1600 @ 60Hz

Cantidad Máxima de

Usuarios

1

de Puertos

Soporte para Selección Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

MTBF

126397 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de

Consola

2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

1 - DVI-I (29 pines)

4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)

Conectores del Host

4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

2 - DVI-I (29 pines)

2 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS

OS independent; No software or drivers required

Observaciones /

Requisitos

Nota Se pueden obtener resoluciones superiores a 2560x1600

si se utiliza una menor frecuencia de actualización.

Ejemplo 3840x2400 @30Hz

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido



Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.8A

Tensión de Salida 12V DC

Alimentación de Salida 1.5A

Polaridad Central Positivo

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 0~80%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Acero

Longitud del Producto 6.3 in [15.9 cm]

Ancho del Producto 3.9 in [10.0 cm]

Altura del Producto 1.6 in [4.0 cm]

Peso del Producto 1.4 lb [0.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 9.9 in [25.2 cm]

Ancho de la Caja 7.5 in [19.0 cm]

Altura de la Caja 3.9 in [9.8 cm]



Peso (de la Caja) del 2.5 lb [1.1 kg] Envío

Contenido de la Caja

> Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM USB DVI de 2 Puertos

> > 1 - Patas de Goma

1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en

dichos países

1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía

> Warranty 3 Años

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.