

Conmutador Switch KVM - 2 puertos - USB 2.0 - Audio Video DVI de Enlace Doble

ID del Producto: SV231DVIUAHR



El conmutador KVM de 2 puertos USB DVI de enlace doble (Dual Link) con alta resolución, modelo SV231DVIUAHR, ofrece un control sencillo y completo de 2 computadoras conectadas directamente, así como capacidad de conmutación de audio y compatibilidad con aplicaciones de alta resolución (compatible con resoluciones superiores a 1080p: 2560x1600 a 60Hz, hasta 3840 x 2400 a frecuencias de barrido inferiores), ofreciendo una solución de conmutador KVM que se adapta a la perfección en entornos intensos del área de procesamiento de imágenes, del sector de la salud y el área de multimedia.

Este conmutador KVM USB DVI de 2 puertos es compatible con todos los sistemas operativos que admiten USB e incluye un concentrador USB 2.0 integrado que permite el uso compartido, entre computadoras, de hasta dos dispositivos USB de alta velocidad.

Respaldado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Diseñado para exhibiciones de gran tamaño en alta resolución como presentaciones multimedia, de información de bolsa y de uso en instalaciones médicas.
- Ideal para escritorios, estaciones de trabajo y servidores con pantallas de Ultra Alta resolución
- Excelente para estudios de producción de televisión y gráfica donde las imágenes claras y sin pérdida de calidad son de vital importancia
- Excelente para compartir computadoras para juegos de alta tecnología y dispositivos USB en el hogar

Características

- Concebido para aplicaciones de alta resolución: 2560x1600 @ 60Hz: Admite resoluciones más altas (3840 x 2400) a baja frecuencia de actualización
- Selección de computadoras mediante teclas de acceso directo o botón de selección en el panel frontal
- Concentrador USB 2.0 integrado que permite compartir hasta tres dispositivos USB de alta velocidad con las computadoras conectadas
- Chasis de metal para brindar durabilidad a largo plazo
- Compatible con Sistemas Operativos que brindan soporte para USB
- Compatible con HDCP

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	DVI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	Sí
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resolución Digital Máxima	2560x1600 @ 60Hz
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	126397 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	1 - DVI-I (29 pines)
	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Conectores del Host	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
	2 - DVI-I (29 pines)
	2 - USB B (4 pines)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Se pueden obtener resoluciones superiores a 2560x1600 si se utiliza una menor frecuencia de actualización. Ejemplo 3840x2400 @30Hz
------	--

Requisitos de

Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	1.5A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	6.3 in [15.9 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Peso del Producto	1.4 lb [0.6 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.9 in [25.2 cm]
Ancho de la Caja	7.5 in [19.0 cm]

Altura de la Caja 3.9 in [9.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.5 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja

- 1 - Conmutador KVM USB DVI de 2 Puertos
- 1 - Patas de Goma
- 1 - Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
- 1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.