

2-poort Hoge-Resolutie USB DVI Dual-Link KVM-switch met Audio

Productcode: SV231DVIUAHR



De SV231DVIUAHR 2-poorts High Resolution Dual-Link DVI USB KVM switch biedt eenvoudige, maar uitgebreide besturing van 2 direct aangesloten computers, alsmede audioswitching en ondersteuning van applicaties met hoge resolutie (ondersteunt resoluties hoger dan 1080p: 2560x1600 bij 60 Hz, tot 3840 x 2400 bij lagere vernieuwingsfrequenties), waardoor het een uitstekende KVM-schakeloplossing in die perfect kan worden geïntegreerd in veeleisende beeldvormings-, medische en multimedia-omgevingen.

Deze 2-poorts DVI USB KVM switch is compatibel met alle door USB ondersteunde besturingssystemen en heeft een ingebouwde USB 2.0 hub waardoor u (max. 2) aanvullende high-speed USB-apparaten tussen uw computers kunt delen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ontworpen voor grote schermen en schermen met hoge resolutie zoals multimediaschermen, aandelenschermen op beurzen en medische schermen

- Ideaal voor gebruik met desktopcomputers, werkstations en servers op beeldschermen met ultra-hoge resolutie
- Zeer geschikt voor televisie- en grafische productiestudio's waar scherpe, verliesvrije digitale beelden van cruciaal belang zijn
- Voor het delen van snelle gaming-computers en USB-apparaten thuis

Eigenschappen

- Geschikt voor toepassingen met hoge resolutie: 2560x1600 bij 60Hz - ondersteuning voor hogere resoluties tot 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
- Computerselectie per drukknop op het voorpaneel of met sneltoetsen
- Met de geïntegreerde USB 2.0-hub kunt u drie high-speed USB-apparaten delen tussen computers
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Compatibel met alle besturingssystemen die USB ondersteunen
- HDCP-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
--------------------------	-----

DVI-ondersteuning	Ja
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	2560x1600 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	126397 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - DVI-I (29-polig)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	2 - DVI-I (29-polig)
	2 - USB B (4-polig)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Resoluties hoger dan 2560x1600 kunnen worden bereikt door een lagere verversingsfrequentie te gebruiken. Bijvoorbeeld 3840x2400 bij 30Hz
---------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A

Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.3 in [15.9 cm]
Breedte product	3.9 in [10.0 cm]
Hoogte product	1.6 in [4.0 cm]
Gewicht product	1.4 lb [0.6 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.9 in [25.2 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	3.9 in [9.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort DVI USB KVM-switch
-------------	--------------------------------

1 - Rubberen voetjes

1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.

1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.