

2-poorts USB DVI KVM-schakelaar met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Productcode: SV231DVIUDDM



Met de SV231DVIUDDM 2-poorts USB DVI KVM switch kunt u 2 pc's met DVI en USB bedienen via één enkele randapparatuurset op hoge definitie DVI-resoluties tot 1920x1200.

Dankzij de meegeleverde KVM-kabels kan de switch direct worden gebruikt. Met USB Dynamic Device Mapping (DDM) wordt de schakelvertraging aanzienlijk verminderd, terwijl Display Data Channel (DDC) de algemene compatibiliteit met uw aangesloten scherm en inputapparatuur verbetert.

Voor nog hogere KVM-prestaties integreert deze DVI KVM switch dual-core processing per kanaal en innovatieve USB DDM-technologie waarmee u snel en bijna zonder vertraging tussen de aangesloten computers kunt schakelen. DDM onderhoudt een constant communicatiekanaal tussen uw USB-randapparatuur en aangesloten systemen, waardoor deze de apparaten bij het omschakelen niet steeds opnieuw hoeven te herkennen.

Behalve sneller schakelen biedt de KVM switch All-time Display Data Channel (volledige DDC)-technologie om de juiste schermdetectie tussen aangesloten systemen te onderhouden, een eenvoudige one-touch snelkeuzetoets en een geïntegreerde 2-poorts USB hub waarmee u extra randapparatuur kunt delen.

Heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Bedien 2 met USB uitgeruste computers met één toetsenbord, muis en DVI-monitor
- Gebruik in callcenters, helpdesks, bij opleidingen en in thuishantooromgevingen om meerdere systemen te bedienen
- Ideaal voor de financiële/banksector, grafisch ontwerpers, multimediatoeepassingen en industrieën die gebruik maken van CAD-/CAM-toepassingen

Eigenschappen

- USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingsvrij schakelen
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1200
- Ondersteunt DDC kopiëren en emulatie naar alle poorten
- Inclusief twee 1,8 m KVM-kabels (USB/DVI)
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
- One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel
- Geen software of drivers nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee

Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - DVI-I (29-polig)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Hostaansluitingen	2 - USB B (4-polig)
	2 - DVI-I (29-polig)
Andere aansluiting(en)	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - RJ-45

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	2 - PC-keuzeindicators
	4 - Sneltoetskeuzeindicators

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
--------------	-------------------------------

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2.0A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
Breedte product	3.0 in [7.6 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
Gewicht product	1.2 lb [0.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.8 in [35.0 cm]
Package Width	10.0 in [25.4 cm]
Package Height	2.7 in [6.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 lb [1.8 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - KVM-switch

2 - 1,8 m USB DVI-D KVM-kabels

1 - Upgradekabel voor firmware

1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.