

USB DVI KVM-switch med 2 portar och DDM Fast Switching-teknik och -kablar

Produkt ID: SV231DVIUDDM



SV231DVIUDDM USB DVI KVM-switchen med 2 portar gör att du kan kontrollera 2 DVI- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av kringutrustning med högupplösta DVI-upplösningar på upp till 1920x1200.

De medföljande KVM-kablarna tillhandahåller en lösning som kan användas direkt, USB Dynamic Device Mapping (DDM) reducerar fördröjningen vid växling och Display Data Channel (DDC) förbättrar kompatibiliteten med din anslutna skärm och indataenheter.

För nästa nivå inom KVM-prestanda integrerar denna DVI KVM-switch dual core-dedicerade körningar per kanal och innovativ USB DDM-teknik som gör det möjligt att snabbt växla mellan anslutna datorer med nästan ingen fördröjning. DDM upprätthåller en konstant kommunikationskanal mellan dina USB-tillägg och anslutna system för att undvika tiden det tar för systemen att känna av enheterna igen vid växling.

För ännu snabbare växling har KVM:en dessutom en All-time Display Data Channel-teknik (full DDC) för att upprätthålla skärmigenkänning mellan anslutna system, en enkel knapp för val av snabbkommando och en inbyggd USB-hubb med 2 portar som låter dig dela kringutrustning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Styr 2 USB-kapabla datorer med en enda uppsättning av tangentbord, mus och DVI-skärm

- Använd för callcenters, supportavdelningar, utbildning och hemmakontor för att kontrollera flera system
- Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, multimedia-tillämpningar och industrier som använder CAD/CAM

Funktioner

- USB DDM-teknik och Dual Core-design för växling utan fördröjning
- Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1200
- Stöder DDC copy och emulering till alla portar
- Två KVM-kablar (USB/DVI) på 1,8 m medföljer
- Integrerad 2 portars USB 2.0-hubb
- Snabbkommandon med ett knapptryck och knappar på frampanelen för att välja dator
- Inga drivrutiner eller program behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Nej
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	DVI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
--	-----



IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal digital upplösning	1920x1200
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	DVI-I (29-stifts)
	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Värdkontakter	USB B (4-stifts)
	DVI-I (29-stifts)
Övriga gränssnitt	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
	RJ-45

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Indikatorer för datorval
	Indikatorer för val av snabbkommando

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.4A
Utspänning	5 DC
Utström	2.0A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M



Strömförbrukning 10

Miljö

Drifttemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Luftfuktighet 0~80 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg Svart
Kabinetttyp Stål
Produktlängd 6.5 in [16.5 cm]
Produktbredd 3.0 in [76 mm]
Produkthöjd 1.7 in [44 mm]
Produktvikt 18.7 oz [530 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1
Package Length 13.8 in [35 cm]
Package Width 10.0 in [25.4 cm]
Package Height 2.7 in [69 mm]
Fraktvikt (förpackning) 4.0 lb [1.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- KVM-switch
- 1,8 m USB DVI-D KVM-kablar
- Kabel för uppgradering av inbyggd programvara
- Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
- Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

