

Commutateur KVM HDMI USB 2 ports avec audio et concentrateur USB 2.0

N° de produit: SV231HDMIUA



Le commutateur 2 ports USB HDMI SV231HDMIUA vous permet de contrôler deux ordinateurs ou périphériques compatibles USB et dotés d'interfaces vidéo HDMI, à l'aide d'une seule console ou d'un ensemble de périphériques (clavier, souris, moniteur, haut-parleurs et microphones USB).

Le commutateur USB HDMI KVM est une solution KVM véritablement polyvalente, il est doté d'un concentrateur USB 2 ports intégrés qui permet à certains ordinateurs d'accéder à des périphériques USB haute vitesse partagés, supprimant ainsi le coût engendré par des achats supplémentaires de périphériques USB.

Garantissant une capacité vidéo de haute qualité, le commutateur HDMI KVM prend en charge des résolutions HD d'au plus 1920 x 1200. Ce commutateur offre une excellente transmission du signal numérique, il peut être utilisé pour partager un panneau HD entre plusieurs sources HDMI, telles que les lecteurs Blu-Ray, les consoles de jeux vidéo et les médiathèques HD.

Le commutateur prend également en charge les fonctions de commutation audio et microphone et vous permet de sélectionner des ordinateurs connectés, des ports du concentrateur du périphérique USB et des canaux audio et micro, de manière simultanée ou indépendante, à l'aide des boutons-poussoir du panneau avant ou des touches de raccourci du clavier.

Certifications, rapports et compatibilité





Applications

- Idéal pour le partage de deux PC multimédia récents avec un moniteur HDMI.
- Les étudiants peuvent utiliser un seul moniteur et connecter leur console de jeu sur leur PC ou ordinateur portable.
- Permet le partage sur les PC multimédia des périphériques et d'une seule télévision haute définition.
- Utilisation au bureau pour connecter deux ordinateurs multimédias sur une seule console, augmentant ainsi la productivité.

Spécifications techniques

- Prise en charge de la commutation par bouton poussoir et des touches de raccourci du PC.
- Concentrateur USB 2.0 intégré – partage des périphériques USB entre plusieurs PC.
- Prise en charge de la vidéo numérique haute résolution, d'au plus UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) et 1080p (1920x1080).
- Pas de pilote requis ; système d'exploitation indépendant.
- Prise en charge du fonctionnement Plug & Play.
- Prise en charge audio HDMI et audio analogique 3,5 mm.
- Commutation audio indépendante
- Tonalité audible pour indiquer la commutation du PC.
- Intervalles de temps de numérisation définis par l'utilisateur.

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB

Type de vidéo du PC	HDMI
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Non
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Résolutions numériques max.	1920 x 1200
Prise en charge grand écran	Oui
Nombre max. d'utilisateurs	1
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	126813 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	1 - HDMI (19 broches)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteurs hôte	4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	2 - HDMI (19 broches)
	2 - USB B (4 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation OS independent; No software or drivers required

Indicateurs

Indicateurs lumineux 2 - En ligne/actif (vert - le PC connecté est en ligne, rouge - le PC est sélectionné)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.8A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation électrique 18

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 0~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 6.3 in [160 mm]

Largeur du produit 3.9 in [10 cm]

Hauteur du produit 15.9 in [40.3 cm]

Profondeur du produit 2.8 in [70 mm]

Poids du produit 22.4 oz [634 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 9.9 in [25.2 cm]

Package Width 7.4 in [18.8 cm]

Package Height 3.9 in [9.8 cm]

Poids brut 2.3 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - KVM HDMI 2 ports

1 - Paquet de pieds en caoutchouc

1 - Adaptateur d'alimentation

1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis