

2-poort USB HDMI KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV231HDMIUA



Met de SV231HDMIUA 2-poort USB HDMI KVM-switch kunt u twee multimediacomputers met USB-aansluiting of apparaten met HDMI-interface bedienen met een enkele set randapparatuur (toetsenbord, muis, monitor, luidsprekers en microfoon).

De USB HDMI KVM-switch is een uiterst veelzijdige KVM-oplossing en heeft een geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub waarmee aangesloten computers toegang kunnen krijgen tot high-speed USB-apparaten en zo de aanschafkosten van dubbele USB-randapparatuur kunnen worden vermeden.

Via de HDMI KVM-switch is video van hoge kwaliteit mogelijk met HD-resoluties tot 1920 x 1200. Er is sprake van echte digitale signaaloverdracht via de kabel en deze schakelaar kan worden gebruikt om een HD-scherm aan te sluiten op meerdere HDMI-bronnen zoals BluRay-spelers, spelcomputers en HD-mediacenters.

U kunt met de switch ook de audio en een microfoon omschakelen en de aangesloten computers, USB-apparaten en audio-/microfoonkanalen gelijktijdig of onafhankelijk van elkaar selecteren met behulp van druktoetsen op de voorzijde van de switch of sneltoetsen via het toetsenbord.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor het delen van twee moderne HDMI-multimedia-pc's met een HDMI-monitor
- Studenten kunnen gebruik maken van een enkele monitor en hun spelcomputer aansluiten samen

met een pc of laptop

- Multimedia-pc's kunnen randapparatuur en een enkele HD-televisie met elkaar delen
- Gebruik op kantoor om twee multimedia-pc's aan te sluiten op een enkel werkplek voor een hogere productiviteit

Eigenschappen

- Omschakelen per drukknop of sneltoets
- Geïntegreerde USB 2.0-hub - Deel USB-randapparatuur tussen pc's
- Ondersteunt Digitale video met hoge resoluties tot UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) en 1080p (1920x1080)
- Geen drivers of software nodig; onafhankelijk van besturingssysteem
- Ondersteunt plug & play
- Ondersteuning van zowel HDMI-audio als analoge audio via 3,5 mm mini-jack
- Onafhankelijk audioschakelen
- Akoestisch signaal om het schakelen van een PC aan te geven
- Zelf in te stellen scantijdintervallen

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	126813 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	HDMI (19-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen	HDMI (19-polig)
	USB B (4-polig)
	3,5 mm mini-jack (3 standen)

Software


Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Online/Actief (groen - aangesloten pc is online, rood - pc is geselecteerd)
-----------------	---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
---------------------------	-------------------------------



Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	4.9 in [12.5 cm]
Hoogte product	1.6 in [40 mm]
Diepte product	2.8 in [70 mm]
Gewicht product	22.4 oz [634 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	7.4 in [18.8 cm]
Package Height	3.9 in [100 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.4 lb [1.1 kg]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

2-poort HDMI KVM

Pakje met rubberen voetjes

Voedingsadapter

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

