

2-poorts SuperSpeed USB 3.0 HDMI KVM-switch met audio en kabels

Productcode: SV231HDU3A



Met de SV231HPU3A 2-poorts SuperSpeed USB 3.0 HDMI® KVM-switch met audio en kabels kunt u met één enkel beeldscherm, toetsenbord, muis en audiorandapparatuur op 2 PC's met HDMI en USB 3.0 werken.

Deze USB 3.0 KVM-switch biedt een geïntegreerde 2-poorts hub die USB 3.0-gegevensnelheden van maximaal 5 Gbps ondersteunt. De switch is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1/1.0-apparatuur, waardoor u uw USB-randapparatuur moeiteloos kunt gebruiken.

Deze 2-poorts HDMI KVM-switch ondersteunt hoge resoluties (maximaal 1920x1200) en kan gemakkelijk brede HDMI-beeldschermen aansturen, ideaal voor grafische toepassingen die een video-output met hoge resolutie vragen.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Werk met één set randapparatuur (toetsenbord, muis en monitor) op twee HDMI USB-computers
- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoepassingen en CAD/CAM-applicaties
- Dankzij de geïntegreerde USB 3.0-hub en microfoon/audio heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u thuis of op kantoor USB-randapparatuur delen

Eigenschappen

- Werk met één enkel toetsenbord, muis, beeldscherm en audiorandapparatuur op twee HDMI® USB-PC's
- Geïntegreerde USB 3.0 (5 Gbps)-hub
- Eenvoudige computersselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Inclusief video-, audio- en USB-kabels
- Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- Geen software of drivers nodig
- Ondersteuning voor de schakeling van stereo-audio en microfoon

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB 3.0
PC-videotype	HDMI
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale kabellengte	32.8 ft [10 m]



Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
Audiospecificaties	2-kanaals stereo ondersteund
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	178,422 Hours

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	HDMI (19-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostaansluitingen	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	HDMI (19-polig)
Andere aansluiting(en)	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	PC-keuzeindicator
	Hub-keuzeindicator

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Ingangsstroom	0.8 A
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief



Stekkertype M

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 40°C (4°F to 104°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Kabellengte	4.0 ft [1.2 m]
Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
Breedte product	3.5 in [89 mm]
Hoogte product	1.8 in [46 mm]
Gewicht product	33.2 oz [940 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.6 in [14.1 cm]
Package Height	7.1 in [18 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2-poorts USB 3.0 KVM-switch
	HDMI M/M-kabels
	USB 3.0 A-B-kabels
	Audio/microfoonkabels 3,5 mm



Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

