

SuperSpeed USB 3.0 HDMI KVM-switch med 2 portar, audio och kablar

Produkt ID: SV231HDU3A



SV231HDU3A SuperSpeed USB 3.0 HDMI® KVM-switchen med 2 portar, audio och kablar låter dig kontrollera 2 HDMI- och USB 3.0-utrustade datorer med en enda uppsättning av skärm, tangentbord, mus och audio-tillägg

USB 3.0 KVM-switchen har en inbyggd hubb med 2 portar som stöder dataöverföringshastigheter med USB 3.0 på upp till 5 Gbps och är bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.1/1.0-enheter för garanterad felfri prestanda för dina USB-tillägg.

Denna HDMI KVM-switch med 2 portar har stöd för höga upplösningar (1920x1200) och har förmågan att enkelt driva stora HDMI-skärmar, idealisk för grafiska tillämpningar som kräver video i hög upplösning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Kontrollera två HDMI- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av konsoltillägg (tangentbord, mus och skärm)
- Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, multimedia-applikationer och industrier som använder CAD/CAM
- Inbyggd USB 3.0-hubb och mikrofon/audio låter användaren få full multimediateknisk kontroll över två datorer och dela USB-tillägg i hemmet eller på kontoret

Funktioner

- Få åtkomst till två HDMI®- och USB-utrustade datorer med en uppsättning av tangentbord, mus, skärm och audio-tillägg
- Inbyggd USB 3.0-hubb (5 Gbps)
- Enkelt val av dator med genvägscommandon och knappar på frontpanelen
- Video-, audio och USB-kablar medföljer
- Konsolanslutningar till USB-tangentbord och-mus
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Stöd för mikrofon och audio i stereo

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB 3.0
PC-videotyp	HDMI
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal kabellängd	32.8 ft [10 m]



Maximal digital upplösning	1920 x 1200
Audio-specifikationer	Stöder stereo i två kanaler
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	178,422 Hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	3.5 mm minijack (3-polig)
	HDMI (19-stifts)
	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Värdkontakter	3.5 mm minijack (3-polig)
	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
	HDMI (19-stifts)
Övriga gränssnitt	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Indikator för datorval
	Indikator för hubbval

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	110V-240V AC
Inström	0.8 A
Utspänning	9V DC
Utström	2 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M



Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 40°C (4°F to 104°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabellängd	4.0 ft [1.2 m]
Produktlängd	6.5 in [16.5 cm]
Produktbredd	3.5 in [89 mm]
Produkt höjd	1.8 in [46 mm]
Produktvikt	33.2 oz [940 g]

Förpackning

Package Length	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.6 in [14.1 cm]
Package Height	7.1 in [18 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0 KVM-switch med 2 portar
	HDMI-kablar m/m
	USB 3.0 A-B-kablar
	3,5 mm audio/mikrofonkablar
	Universell strömadapter (NA/UK/EU)
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

