

Switch Comutador KVM de 2 Puertos HDMI 2.0 4K para 1 Monitor - Vídeo de 4K y 60Hz Ultra HD - HDR - Hub Ladrón USB 3.0 de 2 Puertos y 4 Puertos USB 2.0 HID - Audio - HotKey - TAA

ID del Producto: SV231HU34K6



Este conmutador KVM de 2 puertos combina la capacidad de visualización digital 4K (60Hz) con control de hasta dos ordenadores conectados.

El conmutador KVM HDMI es compatible con resoluciones máximas de 4K a 60Hz. Admite un monitor grande a la resolución 4K total. Incluye la función de emulación de señal HDCP y EDID, de manera que los monitores siempre estén sincronizados para más rapidez al conmutarlos; asimismo, se mantienen los parámetros de configuración del escritorio, a fin de evitar interrupciones del flujo de trabajo.

Compatible con audio digital (con pantallas y fuentes compatibles) y audio estéreo 3,5mm independiente, el conmutador KVM HDMI 2.0 ofrece total compatibilidad con audio.

El concentrador USB 3.0 integrado le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente a su ordenador anfitrión, lo cual evita los gastos de adquirir dispositivos por duplicado, como impresoras y escáneres.

Además de su compatibilidad con Windows, este conmutador KVM HDMI también es compatible con los sistemas operativos Mac y Linux.

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar la función de autoescaneado. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema, mientras un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y demás productos relacionados con KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, ratones y monitores adicionales.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- **4K 60Hz UHD:** El conmutador KVM HDMI con 2 puertos es compatible con una resolución máxima de 4K a 60Hz en un monitor, para aplicaciones como CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenido; funciona con las marcas principales, como Dell, HP y Lenovo
- **CONMUTACIÓN RÁPIDA:** Incluye la función de emulación de señal HDCP y EDID, de manera que los monitores siempre estén sincronizados para más rapidez al conmutarlos; asimismo, se mantienen los parámetros de configuración del escritorio, a fin de evitar interrupciones del flujo de trabajo al cambiar entre hasta 2 ordenadores
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** HDMI 2.0, 2 puertos | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | Compatible con HDR10 | Concentrador USB 3.0 (5Gbps), 2 puertos | 4x puertos USB HID | Combinación de teclas, botones | Audio estéreo análogo + digital 7.1 | Emulación de señal EDID y HDCP | Independiente del sistema operativo (OS)
- **DE FÁCIL USO:** El conmutador KVM, de diseño compacto y fabricado en duradera caja de acero, incluye botones y un conmutador USB frontal integrado de fácil acceso (USB 3.1/3.2 Gen 1), para el uso compartido de dispositivos USB entre ordenadores conectados
- **STARTECH.COM ADVANTAGE:** IT professionals' choice for over 30 years; This KVM (Keyboard, Video/Monitor, Mouse) Switch is backed for 2-years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos	2

**KVM**

Plataformas Admitidas	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Video PC	HDMI
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523
Sistema En Cascada	No

**Rendimiento**

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	HDMI 2.0
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resoluciones Admitidas	3840 x 2160 @60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

**MTBF** 143.000 horas

---

**Conektor(es)**

Interfaz(es) de Consola	1 - 19 pin HDMI Female  1 - 3.5 mm Audio Female  2 - 9 pin USB 3.0 A Female  4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
C conectores del Host	2 - 19 pin HDMI Female  2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female  2 - 9 pin USB 3.0 B Female
Otra(s) Interfaz(es)	1 - USB Mini B (5 pines)

---

**Indicadores**

Indicadores LED	2 - Green (Power/Sync)  2 - Red (Selected Host)
-----------------	---

---

**Requisitos de Energía**

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.0A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	36W

---

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa 0~40

---

Temperatura de Almacenamiento	-10~60
Humedad	0%~80%

---

**Características Físicas**

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	6.3 in [16.0 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]
Altura del Producto	1.6 in [4.0 cm]
Peso del Producto	1.4 lb [0.6 kg]

---

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.5 in [24.2 cm]
Ancho de la Caja	7.3 in [18.6 cm]
Altura de la Caja	3.7 in [9.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 lb [1.1 kg]

---

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - Comutador KVM
	1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA / JP, UE, RU, NZ)
	4 - Patas de Goma
	1 - Guía Rápida de Inicio

---

**Información Acerca de la Garantía**

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

