

KVM Switch HDMI a 2 porte - Monitor singolo 4K 60Hz Ultra HD HDR - Switch KVM HDMI 2.0 per PC con 2 porte USB 3.0 Hub (5Gbps) e 4x USB 2.0 HID, Audio - Comutazione con tasti rapidi - Conforme allo standard TAA

ID prodotto: SV231HU34K6



Questo switch KVM a 2 porte consente di sfruttare le funzionalità dei display digitali 4K (60 Hz) e di controllare fino a due computer collegati.

Lo switch HDMI KVM supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz. È in grado di controllare un monitor di grandi dimensioni con risoluzione 4K completa. Include emulazione del segnale EDID e HDCP per consentire ai monitor di rimanere sempre sincronizzati, offrire tempi di commutazione più rapidi e mantenere le impostazioni del desktop per evitare interruzioni del flusso di lavoro.

Dotato di supporto per l'audio digitale (con i display e le origini che supportano tale tecnologia) e di connettori audio stereo separati da 3,5 mm, lo switch HDMI 2.0 KVM garantisce una compatibilità audio completa.

L'hub USB 3.0 integrato consente di condividere due periferiche (oltre alla tastiera e al mouse) tra i computer collegati come se fossero collegate direttamente al computer host, eliminando i costi legati all'acquisto di altri dispositivi come stampanti e scanner.

Oltre a supportare Windows, questo switch HDMI KVM è compatibile anche con i sistemi operativi Mac e Linux.

Grazie ai pulsanti sul pannello frontale, è possibile passare con facilità da un sistema all'altro e attivare la funzione di scansione automatica. Le funzionalità a combinazioni di tasti consentono di accedere rapidamente a ogni sistema, mentre un segnale acustico conferma l'avvenuta commutazione.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- 4K 60HZ UHD: lo switch HDMI KVM a 2 porte supporta una risoluzione fino a 4K a 60 Hz su un monitor per applicazioni quali CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti; funziona con i principali marchi tra cui Dell, HP e Lenovo
- COMMUTAZIONE RAPIDA: include emulazione del segnale EDID e HDCP per consentire ai monitor di rimanere sincronizzati, offrire tempi di commutazione più rapidi e mantenere le impostazioni del desktop per evitare interruzioni del flusso di lavoro
- SPECIFICHE TECNICHE: HDMI 2.0 a 2 porte - 3840 x 2160 - HDCP 2.2 - Supporto HDR10 - Hub USB 3.0 a 2 porte (5 Gbps)- 4 USB HID - Tasto di scelta rapida - Stereo analogico + audio digitale 7.1 | Emulazione EDID e HDCP | Indipendente dal sistema operativo
- FACILITÀ DI UTILIZZO: lo switch KVM con rivestimento in acciaio compatto e resistente è dotato di pulsanti di facile accesso e switch USB integrato a montaggio anteriore (USB 3.1/3.2 Gen 1) per la condivisione di dispositivi USB tra computer collegati
- STARTECH.COM ADVANTAGE: IT professionals' choice for over 30 years; This KVM (Keyboard, Video/Monitor, Mouse) Switch is backed for 2-years by StarTech.com, including free 24/5 North America based multi-lingual tech support

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Altezza U	1U
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Tipo video PC	HDMI
Multimonitor	1
Montaggio a rack	No
Cavi inclusi	No
ID chipset	Genesys Logic - GL3523
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	HDMI 2.0
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni supportate	3840 x 2160 @60Hz
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
	HDMI - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	143.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	1 - 19 pin HDMI Female
	1 - 3.5 mm Audio Female

	2 - 9 pin USB 3.0 A Female
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
Connettori host	2 - 19 pin HDMI Female
	2 - 3.5 mm Stereo Audio (3 Position) Female
	2 - 9 pin USB 3.0 B Female
Altre Interfacce	1 - USB mini-B (5 pin)

Indicatori

Indicatori LED	2 - Verde (alimentazione/sincronizzazione)
	2 - Rosso (host selezionato)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.0A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	36W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0~40
Temperatura di conservazione	-10~60
Umidità	0%~80%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Altezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Peso prodotto	1.4 lb [0.6 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.5 in [24.2 cm]
Larghezza del Pacco	7.3 in [18.6 cm]
Altezza del Pacco	3.7 in [9.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.5 lb [1.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, NZ)
	4 - Piedini in gomma
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.