

## 2 poorts Mini DisplayPort KVM switch - USB 2.0 - 4k

Productcode: SV231MDPU2



Met deze veelzijdige USB KVM switch kunt u een Mini DisplayPort™ (mDP) werkstation delen met twee computersystemen, waardoor u een mDP-scherm, toetsenbord en muis, plus een extra USB-randapparaat, kunt bedienen. Door ondersteuning van mDP is deze KVM switch de perfecte accessoire voor uw Mac-werkstation.

Om de compatibiliteit met uw systeem te garanderen, werd deze KVM switch grondig getest met de populairste platforms inclusief Windows®, Linux®- en Mac-computers. Omdat de switch wordt gevoed via uw USB-randapparaten, hebt u geen externe voedingsadapter nodig.

Met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 60 Hz zult u verbaasd staan over hoe deze Mini DisplayPort KVM switch uw grafisch intensieve content probleemloos beheert. Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p vormt de lossless prestatie van deze switch de ideale oplossing voor grafisch intensieve applicaties zoals CAD / CAM design, grafisch ontwerp of beeldvorming in de gezondheidszorg (MRI, radiologie diagnoses etc.).

Bovendien ondersteunt de KVM switch 1080p-schermen, en is dus de perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor of in andere werkomgevingen.

Deze KVM switch is voorzien van Mini DisplayPort met 7.1 digitale audio plus een 3-poorts USB hub voor uw toetsenbord, muis en een extra USB-randapparaat, waardoor deze switch bij uitstek geschikt is voor toegang tot twee aparte systemen via hetzelfde werkstation - ideaal voor serverbediening en eenvoudiger toegang tot meerdere computersystemen.

Deze 2-poorts KVM switch biedt moeiteloze bediening met hardware- en software-omschakeling, en biedt zo een eenvoudige, maar uitgebreide oplossing voor de omschakeling tussen elke aangesloten computer. Met de meegeleverde omschakelsoftware kunt u direct schakelen met behulp van een intuïtieve video-interface. Hotkey-bediening is ook beschikbaar bij gebruik van Windows-computers, plus de switch heeft een gemakkelijk toegankelijke omschakelknop aan de voorkant.

De SV231MDPU2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische

ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Bedien twee computersystemen vanaf slechts één werkstation
- Bekijk de videoweergave met hoge resolutie op medische en gezondheidszorgapparatuur zoals MRI- en röntgenapparaten
- Bewerk video met hoge resolutie met de KVM switch
- Bekijk de videoweergave van satelliettopografische apparatuur met de consolebediening

### Eigenschappen

- Indrukwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K
- Maximale productiviteit met toegang tot meerdere systemen
- Probleemloze bediening met hotkeys en drukknoppen (hotkeys worden alleen in Windows ondersteund)
- 7.1 digitale audio-ondersteuning
- Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
- Ondersteunt resoluties tot 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Geen drivers of software nodig
- Ondersteunt DDC2B monitordetectie
- Geschikt voor DisplayPort-, HDMI- en DVI-adapters

---

#### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Nee
KVM-poorten	2
Ondersteunde	USB

platforms

PC-videotype	Mini DisplayPort
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Industriestandaarden	HDCP 2.2
Op elkaar aansluitbaar	Nee

---

Prestaties

Video Revision	DisplayPort 1.2
Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja - Dual-Link
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	4K - 3840 x 2160 @ 60Hz (supporting video source and display required) - MST
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 digitale audio (afhankelijk van de ondersteunde schermen en videobronnen)
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
Algemene specificaties	Voor weergave van de maximale resolutie van 4K bij 60 Hz zijn een videobron en scherm nodig die deze resolutie ondersteunen.  Hotkey schakelcommando's worden alleen ondersteund bij gebruik van Windows-computers.

---

Connector(en)



Console-aansluiting(en )	Mini-DisplayPort (20-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostaansluitingen	Mini-DisplayPort (20-polig)
	USB B (4-polig)

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Poort 1 actieve LED
	Poort 2 actieve LED

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
---------------------------	----------------

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	3.9 ft [1.2 m]
Lengte product	7.0 in [17.7 cm]
Breedte product	3.2 in [82 mm]
Hoogte product	0.9 in [24 mm]
Gewicht product	12.1 oz [342 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	7.5 in [19 cm]
Package Width	9.6 in [24.3 cm]
Package Height	2.9 in [74 mm]



Verzendgewicht (verpakt)	29.8 oz [845 g]
-----------------------------	-----------------

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	2-poorts mDP KVM switch
	1,2 m Mini DisplayPort KVM-kabels
	Verkorte handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

