

Mini DisplayPort KVM-switch med 2 portar - USB 2.0 - 4K vid 60 Hz

Produkt ID: SV231MDPU2



Denna mångsidiga USB KVM-switch låter dig dela en Mini DisplayPort™-arbetsstation (mDP) med två datorsystem för kontroll över en mDP-skärm, ett tangentbord och en mus, plus ett extra USB-tillägg. Stöd för mDP gör denna KVM till det perfekta tillbehöret för din Mac-arbetsstation.

För att garantera kompatibilitet med din konfiguration har denna KVM-switch testats noggrant med de populäraste plattformarna inklusive Windows®, Linux® och Mac-datorer, och strömförses genom dina USB-tillägg vilket innebär att du inte behöver någon extern strömkälla.

Med stödet för upplösningar på upp till 4K vid 60 Hz kommer du att förundras över hur felfritt denna Mini DisplayPort KVM hanterar ditt grafik-intensiva innehåll. Switchen är med sin förlustfria prestanda med fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p den idealiska lösningen för grafikintensiva program som till exempel CAD/CAM-design, grafikdesign eller bildbehandling inom hälsovården (MRI, radiologi diagnostik, m.m.).

Dessutom stöder KVM-switchen skärmar på 1080p och är därför ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra tillämpningar på arbetsplatsen.

Denna KVM-switch har Mini DisplayPort med 7.1 digital audio och en USB-hubb med 3 portar till ditt tangentbord, din mus och ett extra USB-tillägg och är därför perfekt för åtkomst till två separata system från samma arbetsstation - idealisk för serverkontroll för enklare åtkomst till flera datorsystem.

Denna KVM med 2 portar ger problemfri användning med hårdvaru- och programväxling för en enklare men ändå omfattande lösning för växling mellan anslutna datorer. Med växlingsprogrammet som medföljer kan du växla med hjälp av ett intuitivt videogränssnitt. Genvägskommandon är tillgängliga när du arbetar med Windows-datorer och dessutom har switchen en lättanvänd knapp på framsidan.

SV231MDPU2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera två datorsystem från en enda arbetsstation
- Visa högupplöst video på medicinsk utrustning som till exempel MRI- och röntgenmaskiner
- Redigera högupplöst video genom KVM-switchen
- Visa video från utrustning för satellittopografi med konsolkontroll

Funktioner

- Enastående bildkvalitet med stöd för videoupplösningar på upp till 4K
- Maximal produktivitet med åtkomst till flera system
- Problemfri användning med växling via genvägscommandon och knapptryck (genvägscommandon stöds enbart av Windows)
- Stöd för 7.1 digital audio
- Fullt stöd för plug-and-play med USB-tangentbord, -möss och ansluten kringutrustning
- Stöder upplösningar upp till 3840 x 2160 @30 Hz
- Inga drivrutiner eller program behövs
- Stöder DDC2B-skärmdetektion
- Fungerar med DisplayPort-, HDMI- och DVI-adaptrar

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Audio	Nej
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB
PC-videotyp	Mini DisplayPort
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Industristandarder	HDCP 2.2
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
Video Revision	DisplayPort 1.2
DVI-stöd	Ja - Dual Link
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal digital upplösning	4K - 3840 x 2160 @ 60Hz (supporting video source and display required) - MST
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 digital audio (beroende på skärm- och videokällor)
Maximalt antal användare	1
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Allmänna specifikationer	To achieve the maximum resolution of 4K at 60Hz, a video source and display that support that resolution are required. Hotkey switch commands are only supported when using Windows computers.

Kontakt(er)		
	Konsolgränssnitt	1 - Mini-DisplayPort (20-stifts) 3 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
	Värdkontakter	2 - Mini-DisplayPort (20-stifts) 2 - USB B (4-stifts)
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Port 1 aktiv-LED 1 - Port 2 aktiv-LED
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~80 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabellängd	3.9 ft [1.2 m]
	Produktlängd	7.0 in [17.7 cm]
	Produktbredd	3.2 in [8.2 cm]
	Produkthöjd	0.9 in [2.4 cm]
	Produktvikt	12.1 oz [342 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	7.5 in [19 cm]
	Package Width	9.6 in [24.3 cm]
	Paketets höjd	2.9 in [74 mm]

Fraktvikt (förpackning) 29.8 oz [845 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - mDP KVM-switch med 2 portar

2 - 1,2 m Mini DisplayPort KVM-kablar

1 - Snabbinstallationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.