

Switch Comutador KVM de 2 Puertos DisplayPort 1.2 para 4 Monitores - DP HDR UHD 4K de 60Hz - Hub Ladrón de 2 Puertos USB 3.0 (5Gbps) - 4 Puertos USB 2.0 HID - Audio - Hotkeys

ID del Producto: SV231QDPU34K



Este conmutador KVM de 2 puertos combina la capacidad de visualización digital 4K (60Hz) con control de hasta dos ordenadores conectados.

El conmutador KVM DisplayPort es compatible con resoluciones de hasta 4K a 60Hz y admite cuatro monitores grandes a la resolución 4k total. Incluye emulación USB para mayor rapidez de conmutación y evitar interrupciones del flujo de trabajo. Compatible con audio digital (con pantallas y fuentes compatibles) y audio estéreo 3,5mm independiente, el conmutador KVM DisplayPort 1.2 ofrece total compatibilidad con audio.

El concentrador USB 3.0 integrado le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente a su ordenador anfitrión, lo cual evita los gastos de adquirir dispositivos por duplicado, como impresoras y escáneres.

Además de su compatibilidad con Windows, este conmutador KVM DP también es compatible con los sistemas operativos Mac y Linux.

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar la función de autoescaneado. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema, mientras un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM de alta calidad y demás productos relacionados con KVM, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, ratones y monitores adicionales.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- MEJORA DE LA EFICIENCIA: Cambie entre dos ordenadores, con cuatro monitores, mediante el uso de vídeo DisplayPort y USB, con un solo teclado, monitor y ratón, con combinación de teclas o botones que le permiten cambiar entre ordenadores activos
- CUATRO PANTALLA 4K 60Hz UHD: El conmutador KVM para cuatro pantallas DisplayPort es compatible con una resolución máxima de 4K a 60Hz en cuatro monitores, para aplicaciones como CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenido | Funciona con las marcas principales, como Dell, HP y Lenovo
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Conmutador KVM de 2 puertos | Cuádruple pantalla | DisplayPort 1.2 | 3840 x 2160 60Hz | HDCP 2.2 | Compatibilidad con HDR | Concentrador de 2 puertos USB 3.0 | 4x USB HID | Botón y combinación de teclas | Independiente del sistema operativo (OS) | Audio estéreo análogo + digital | Consola DP + USB
- DE USO FÁCIL: El conmutador KVM, de diseño compacto y fabricado en duradera caja de acero, incluye botones grandes y puerto frontal integrado de fácil acceso, USB 3.0 a 5Gbps (USB 3.1/3.2 Gen 1), para el uso compartido de dispositivos USB entre ordenadores conectados
- LA VENTAJA DE STARTECH.COM: Producto compatible con las normas TAA, avalado con la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida, multilingüe, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)

Tipo de Video PC	DisplayPort
Soporte de Pantalla Doble	4
Cables Incluidos	No
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3523
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DisplayPort - 5.1 Channel Audio DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
MTBF	156.000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	4 - 20 pin DisplayPort Female 2 - 9 pin USB 3.0 A Female 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 1 - 3.5 mm Audio Female
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conectores del Host	8 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 B Female
	2 - 3.5 mm Audio Female

Indicadores

Indicadores LED	2 - Verde (Alimentación/Sincronización)
	2 - Rojo (Anfitrión Seleccionado)

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.0A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	36W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0~40
Temperatura de Almacenamiento	-10~60
Humedad	0%~80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	6.3 in [16.0 cm]
Ancho del Producto	3.9 in [10.0 cm]

Altura del Producto 3.6 in [9.2 cm]

Peso del Producto 2.2 lb [1.0 kg]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 10.0 in [25.3 cm]

Ancho de la Caja 7.4 in [18.7 cm]

Altura de la Caja 4.0 in [10.2 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 3.4 lb [1.6 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM

1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA / JP, UE,
RU, NZ)

4 - Patas de Goma

1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

