

KVM Switch DisplayPort a 2 porte e 4 monitor - 4K 60Hz UHD HDR - KVM per desktop PC 4K DP 1.2 con hub USB 3.0 a 2 porte (5Gbps) e 4 porte USB 2.0 HID, audio - Comutazione con tasti rapidi - TAA

ID prodotto: SV231QDPU34K



Questo switch KVM a 2 porte consente di sfruttare le funzionalità dei display digitali 4K (60 Hz) e di controllare fino a due computer collegati.

Lo switch DisplayPort KVM è compatibile con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz e può supportare quattro monitor di grandi dimensioni con risoluzione 4K completa. Include l'emulazione USB per tempi di commutazione più rapidi e un flusso di lavoro senza interruzioni. Dotato di supporto per l'audio digitale (con i display e le origini che supportano tale tecnologia) e di connettori audio stereo separati da 3,5 mm, lo switch DisplayPort 1.2 KVM garantisce una compatibilità audio completa.

L'hub USB 3.0 integrato consente di condividere due periferiche (oltre alla tastiera e al mouse) tra i computer collegati come se fossero collegate direttamente al computer host, eliminando i costi legati all'acquisto di altri dispositivi come stampanti e scanner.

Oltre a supportare Windows, questo switch DP KVM è compatibile anche con i sistemi operativi Mac e Linux.

Grazie ai pulsanti sul pannello frontale, è possibile passare con facilità da un sistema all'altro e attivare la funzione di scansione automatica. Le funzionalità a combinazioni di tasti consentono di accedere rapidamente a ogni sistema, mentre un segnale acustico conferma l'avvenuta commutazione.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- MAGGIORE EFFICIENZA: possibilità di passare da un computer all'altro con 4 monitor tramite USB e video DisplayPort da un'unica tastiera, monitor e mouse utilizzando tasti di scelta rapida o pulsanti della tastiera per il passaggio da un computer all'altro
- QUATTRO MONITOR 4K UHD A 60 HZ: lo switch DisplayPort KVM per 4 schermi supporta una risoluzione fino a 4K 60Hz su 4 monitor per applicazioni quali CAD/CAM, editing video e creazione di contenuti; funziona con i principali marchi tra cui Dell, HP e Lenovo
- SPECIFICHE TECNICHE: KVM a 2 porte | Quattro display | DisplayPort 1.2 | 3840 x 2160 a 60 Hz | HDCP 2.2 | Supporto HDR | Hub USB 3.0 a 2 porte | 4 USB HID | Tasto di scelta rapida e pulsante | Indipendente dal sistema operativo | Audio stereo analogico + digitale | Console DP + USB
- FACILITÀ DI UTILIZZO: lo switch KVM con alloggiamento in acciaio compatto e resistente è dotato di grandi pulsanti e di una porta USB 3.0 integrata 5Gbps (USB 3.1/3.2 Gen 1) accessibile frontalmente per condividere i dispositivi USB tra i computer collegati
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: questo KVM è conforme al Trade Agreements Act (TAA) e StarTech.com offre una garanzia di 2 anni e un supporto tecnico gratuito a vita multilingue 24/5 gestito in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo video PC	DisplayPort
Multimonitor	4

Cavi inclusi	No
ID chipset	Genesys Logic - GL3523
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	DisplayPort - 5.1 Channel Audio DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	156.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	4 - 20 pin DisplayPort Female 2 - 9 pin USB 3.0 A Female 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 1 - 3.5 mm Audio Female
Connettori host	8 - 20 pin DisplayPort Female 2 - 9 pin USB 3.0 B Female 2 - 3.5 mm Audio Female

Indicatori

Indicatori LED	2 - Verde (alimentazione/sincronizzazione)
	2 - Rosso (host selezionato)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.0A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	36W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0~40
Temperatura di conservazione	-10~60
Umidità	0%~80%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Larghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Altezza prodotto	3.6 in [9.2 cm]
Peso prodotto	2.2 lb [1.0 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	10.0 in [25.3 cm]
Larghezza del Pacco	7.4 in [18.7 cm]
Altezza del Pacco	4.0 in [10.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.4 lb [1.6 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, NZ)
	4 - Piedini in gomma
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

