

2 Port Quad Monitor DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz UHD HDR - Desktop 4K DP 1.2
KVM met 2 Port USB 3.0 Hub (5Gbps) & 4x USB 2.0 HID Ports, Audio - Hotkey
Switching - TAA

Productcode: SV231QDPU34K



Deze 2-poorts KVM switch combineert 4K (60 Hz) digitale weergavemogelijkheden met bediening van twee aangesloten computers.

De DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot 4K bij 60Hz en stuurt vier grote monitors aan met 4K resolutie. Inclusief USB emulatie voor sneller schakelen om verstoring van uw workflow te voorkomen. Met ondersteuning van digitale audio (schermen en aangesloten computers moeten dit ondersteunen) en aparte 3,5 mm stereoaudio biedt de DisplayPort 1.2 KVM switch volledige audiocompatibiliteit.


Met de geïntegreerde USB 3.0 hub kunt u twee randapparaten (naast toetsenbord en muis) delen met aangesloten computers alsof ze direct zijn aangesloten op uw hostcomputer, zodat u de kosten van dubbele apparaten zoals printers en scanner elimineert.

Deze DP KVM switch ondersteunt niet alleen Windows, maar is ook compatibel met Mac en Linux besturingssystemen.

Met de drukknoppen op het frontpaneel kunt u eenvoudig tussen systemen wisselen en de auto-scanfunctie activeren. De hotkey-functie biedt snelle toegang tot elk systeem, terwijl een bromtoon de wisseling bevestigt.

StarTech.com biedt een breed assortiment van hoogwaardige KVM switches en KVM gerelateerde producten waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra toetsenborden, muizen en schermen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **VERBETER UW EFFICIENCY:** Schakel tussen twee computers met vier monitors met behulp van USB en DisplayPort video met één toetsenbord, monitor en muis door middel van sneltoetsen op uw toetsenbord of drukknoppen om tussen de actieve computers te schakelen
- **QUADRUPLE 4K 60Hz UHD:** DisplayPort KVM switch voor 4 schermen ondersteunt tot 4K bij 60Hz op 4 monitors voor toepassingen zoals CAD/CAM, videobewerking en het maken van content; compatibel met toonaangevende merken waaronder Dell, HP en Lenovo
- **TECHNISCHE SPECIFICATIES:** 2-Port KVM | 4 schermen | DisplayPort 1.2 | 3840 x 2160 60 Hz | HDCP 2.2 | HDR ondersteuning | 2-Port USB 3.0 hub | 4x USB HID | sneltoets & drukknop | OS onafhankelijk | stereo analoog + digitaal audio | DP + USB console
- **GEBRUIKERSVRIENDELIJK:** KVM switch met compacte en duurzame stalen behuizing heeft grote knoppen en een gemakkelijk toegankelijke 5Gbps USB 3.0 poort (USB 3.1/3.2 Gen 1) in het frontpaneel voor het delen van USB-apparaten op de aangesloten computers
- **HET VOORDEEL VAN STARTECH.COM:** Deze KVM switch is TAA-conform. StarTech.com biedt 2 jaar garantie en gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
PC-videotype	DisplayPort
Multi-monitor	4

Inclusief kabels	Nee
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	DisplayPort - 5.1 Channel Audio
	DisplayPort - 2 Channel Audio
	Analog Stereo - 2 Channel Audio
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	156.000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	4 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 A Female
	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	1 - 3.5 mm Audio Female
Hostaansluitingen	8 - 20 pin DisplayPort Female
	2 - 9 pin USB 3.0 B Female
	2 - 3.5 mm Audio Female

Indicatoren

LED-indicatoren	2 - Groen (voeding/synchronisatie)
	2 - Rood (geselecteerde host)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.0A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	3A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	36W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0~40
Opslagtemperatuur	-10~60
Vochtigheid	0%~80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.3 in [16.0 cm]
Breedte product	3.9 in [10.0 cm]
Hoogte product	3.6 in [9.2 cm]
Gewicht product	2.2 lb [1.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	10.0 in [25.3 cm]
Breedte Verpakking	7.4 in [18.7 cm]
Hoogte Verpakking	4.0 in [10.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.4 lb [1.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM-switch
	1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, NZ)
	4 - rubberen voetjes
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.