

Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub

ID prodotto: SV231QDVIUA



Lo switch KVM DVI Dual Link USB a due porte Quad Monitor SV231QDVIUA consente a 2 PC, dotati ognuno di 4 uscite video DVI, di condividere monitor, un microfono e un set di altoparlanti, una tastiera e un mouse, nonché un'altra periferica USB 2.0, come un disco rigido esterno, un'unità thumb, una stampante o una webcam. Lo switch KVM DVI Quad permette di passare tra due PC multi DVI con il solo tocco di un pulsante, mantenendo una qualità video di livello professionale su tutti i monitor a risoluzioni fino a 2560x1600. Lo switch Quad DVI è dotato anche di hub USB integrato per condividere periferiche con interfaccia USB 2.0 tra i computer collegati; questo consente di eliminare i costi per l'acquisto di doppie periferiche e offre la convenienza della condivisione dei dati archiviati tra PC. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito. NOTA: benché la postazione KVM supporti sia i segnali DVI-I (modalità analogica) e DVI-D (solamente digitale), entrambe i PC sorgenti devono supportare lo stesso tipo di segnale per effettuare la commutazione. Si raccomanda laddove possibile di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a postazione. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per richiedere supporto nell'individuare il tipo di sorgenti.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente la commutazione di quattro schermi, del mouse, della tastiera, degli altoparlanti, del microfono e di una periferica USB tra PC
- Per applicazioni di design grafico e produzioni multimediali
- Ottimo per operatori CAD/CAM che utilizzano sistemi con più monitor
- Per workstation nei settori finanziario/bancario e trading in cui si richiedono più monitor

- Per l'imaging medicale ad alta risoluzione su più schermi

Caratteristiche

- Per commutare 4 schermi e periferiche tra 2 PC
- Supporta risoluzioni DVI Dual Link oltre l'alta definizione su 4 monitor, ciascuno fino a 2560x1600
- Commutazione indipendente di dispositivi audio
- Supporta pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida per la selezione dei computer
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Chassis completamente in metallo per lunga durata
- La porta hub supporta dispositivi USB 2.0 ad alta velocità
- Conforme allo standard HDCP

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	Yes
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	Sì - Dual Link



Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	2560x1600
Widescreen supportato	Sì
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	143000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) DVI-I (29 pin) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettori host	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) DVI-I (29 pin) USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	-------------------------------------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Benché la postazione KVM supporti sia i segnali DVI-I (modalità analogica) sia DVI-D (solamente digitale), entrambi i PC sorgenti devono supportare lo stesso tipo di segnale per effettuare la commutazione. Si raccomanda laddove possibile di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a postazione. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per richiedere supporto nell'individuare il tipo di sorgenti.
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatori

Indicatori LED	Verde - Alimentazione
----------------	-----------------------



Verde - PC online

Rosso - PC attivo

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Larghezza prodotto	17.2 in [43.8 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [42.8 mm]
Profondità prodotto	7.0 in [17.8 cm]
Peso prodotto	6.6 lb [3 kg]

Informazioni confezione



Package Length	23.5 in [59.6 cm]
Package Width	10.4 in [26.3 cm]
Package Height	3.5 in [89 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.7 lb [3.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	KVM a 2 porte quattro display
	Staffe per montaggio a rack
	piedini
	Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

