

2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV231QDVIUA



Met de SV231QDVIUA 2-poort 4x Monitor Dual-Link DVI USB KVM-switch kunt u twee pc's, elk met 4 DVI-uitgangen aansluiten voor het delen van monitoren, een microfoon en luidsprekers, een toetsenbord, een muis en andere USB 2.0-apparaten. Met de 4x DVI KVM-switch kunt u per knopdruk heen en weer schakelen tussen 2 pc's met meerdere DVI-aansluitingen met behoud van professionele videokwaliteit met resoluties tot 2560x1600. De KVM-switch beschikt ook over een geïntegreerde USB-hub, waarmee USB 2.0-apparaten kunnen worden gedeeld – zo bespaart u de kosten van dubbele apparatuur. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com. LET OP: Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Schakel vier monitoren, muis, toetsenbord, luidsprekers, microfoon en een USB-apparaat tussen twee computers
- Voor toepassingen bij grafisch ontwerp en multimediatechnologie
- Zeer geschikt voor CAD/CAM-toepassingen met meerdere beeldschermen
- Op werkplekken met meerdere beeldschermen in de financiële wereld, het bankwezen en de aandelenhandel

- Medische beeldweergave in hoge resolutie op meerdere beeldschermen

Eigenschappen

- Schakel 4 monitoren en randapparatuur tussen 2 pc's
- Ondersteuning voor extreme dual-link DVI HD-resoluties op 4 monitoren, elk tot 2560x1600
- Schakel audioapparaten onafhankelijk
- Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
- HDCP-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	Yes
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja - Dual-Link



IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	2560x1600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	143000 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Hostaansluitingen	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Hoewel zowel DVI-I (ook analoog) als DVI-D (alleen digitaal) door de KVM-switch worden ondersteund, dienen beide aangesloten pc's voor een correcte omschakeling hetzelfde type uitgangssignaal te gebruiken. Het is aan te bevelen waar mogelijk DVI-D kabels te gebruiken bij alle verbindingen van PC naar KVM en KVM naar invoerapparaat. Neem contact op met onze helpdesk als u hulp nodig heeft bij het identificeren van uw type bronsignaal.
---------	---

Indicatoren



LED-indicatoren	Groen - Power
	Groen - PC online
	Rood - PC actief

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	17.2 in [43.8 cm]
Hoogte product	1.7 in [42.8 mm]
Diepte product	7.0 in [17.8 cm]
Gewicht product	6.6 lb [3 kg]

Verpakkingsinformatie



Package Length	23.5 in [59.6 cm]
Package Width	10.4 in [26.3 cm]
Package Height	3.5 in [89 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.7 lb [3.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2-poort 4x monitor KVM-switch
	Rack- beugels
	Zelfklevende voetjes
	Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

