

Commutateur KVM DisplayPort 2 Ports pour 3 Moniteurs - 4K 60Hz UHD HDR - KVM de Bureau DP 1.2 avec Hub USB 3.0 2 ports (5Gbps) et 4 Ports USB 2.0 HID, Audio - Commutation par Touches - TAA

Nº de produit: SV231TDPUS4K



Ce commutateur KVM 2 ports associe des fonctionnalités d'affichage numérique 4K 60 Hz au contrôle d'un maximum de deux ordinateurs connectés.

Le commutateur KVM DisplayPort prend en charge des résolutions allant jusqu'à 4K à 60 Hz. Il permet de contrôler trois grands écrans en résolution Full 4K. Il comprend une émulation USB pour des temps de commutation réduits afin d'éviter d'interrompre votre flux de travail. Grâce à la prise en charge de l'audio numérique (avec écrans et sources de prise en charge) et à l'audio stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM DisplayPort 1.2 offre une compatibilité audio complète.

Le hub USB 3.0 intégré partage deux périphériques (en plus du clavier et de la souris) entre les ordinateurs reliés, comme s'ils étaient directement connectés à l'ordinateur hôte. Il élimine ainsi les coûts liés à la possession de périphériques en double, comme les imprimantes et scanners.

Ce commutateur KVM DP est conçu pour Windows, mais est également compatible avec les systèmes d'exploitation Mac et Linux.

Les bouton-poussoir à l'avant permettent de basculer facilement entre les systèmes et d'activer la fonctionnalité de balayage automatique. La fonctionnalité de touches de raccourci permet d'accéder rapidement à chaque système, chaque changement étant confirmé par un signal sonore.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ** : Basculez entre Deux Ordinateurs Actifs avec Trois Écrans Grâce à un Port Vidéo USB et DisplayPort à partir d'un seul Clavier, d'un seul Écran et d'une seule Souris à l'aide des Raccourcis Clavier ou des Boutons-Poussoirs
- **TROIS ÉCRANS 4K 60Hz UHD** : le Commutateur KVM DisplayPort pour 3 Écrans Prend en Charge Jusqu'à 4K à 60 Hz sur 3 Écrans pour les Applications CAO/FAO, de Montage Vidéo, etc. ; Fonctionne avec les Grandes Marques telles que Dell, HP et Lenovo
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : 2 Ports KVM | 3 Écrans | DP 1.2 | 3840x2160 60Hz | HDCP 2.2 | Prise en Charge HDR | Hub USB 3.0 2 ports | 4 USB HID | Raccourci Clavier et Bouton-Poussoir | Audio Stéréo Analogique + Numérique | Console DP + USB
- **CONVIVIAL** : le Commutateur KVM avec Boîtier en Acier Compact est Doté de Grands Boutons et d'un Port USB 3.0 Intégré Monté à l'Avant Facilement Accessible de 5 Gbit/s (USB 3.1/3.2 Gen 1) pour le Partage de Périphériques USB entre les Ordinateurs Connectés
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM** : ce KVM est Conforme aux Exigences TAA et StarTech.com Offre une Garantie de 2 ans Ainsi qu'une Assistance Technique Gratuite à Vie Multilingue 24 h/24, 5 j/7 en Amérique du Nord,

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de vidéo du PC	DisplayPort
Prise en charge écran double	3

Câbles inclus	Non
ID du chipset	Genesys Logic - GL3523
Mode cascade	Non
<hr/>	
Performance	
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Video Revision	DisplayPort 1.2
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DisplayPort - 5.1 Channel Audio DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Balayage automatique	3, 8, 15 et 30 secondes
Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
MTBF	156 000 h
<hr/>	
Connecteur(s)	
Interface(s) console	3 - 20 pin DisplayPort Female 2 - 9 pin USB 3.0 A Female 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 1 - 3.5 mm Audio Female
Connecteurs hôte	6 - 20 pin DisplayPort Female 2 - 9 pin USB 3.0 B Female 2 - 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA)

 Indicateurs

Indicateurs lumineux	2 - Vert (alimentation/synchronisation) 2 - Rouge (hôte sélectionné)
----------------------	---

 Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.0A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	3A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	36W

 Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0~40
Température de stockage	-10~60
Humidité	0 %~80 %

 Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	6.3 in [16.0 cm]
Largeur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Hauteur du produit	2.9 in [7.5 cm]
Poids du produit	1.9 lb [0.9 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.4 in [23.9 cm]
Largeur du Colis	7.4 in [18.7 cm]
Hauteur du Paquet	3.8 in [9.6 cm]
Poids brut	3.1 lb [1.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, EU, UK, NZ) 4 - Pieds en caoutchouc 1 - Guide de démarrage rapide
-----------------------	--

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

