

Switch commutateur KVM triple affichage DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

N° de produit: SV231TDVIUA



Le commutateur KVM USB DVI trois écrans 2 ports SV231TDVIUA permet à 2 ordinateurs (comprenant chacun 3 sorties vidéo DVI) de partager des écrans, 1 microphone et 1 jeu de haut-parleurs, 1 clavier et 1 souris, ainsi qu'un périphérique USB 2.0 supplémentaire, comme un disque dur, une clé USB, une imprimante ou une webcam.

Le commutateur DVI trois écrans vous permet de basculer entre 2 ordinateurs multi DVI grâce à un seul bouton, tout en conservant une qualité vidéo professionnelle sur tous les écrans avec des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200. Le commutateur trois écrans est également doté d'un port de hub USB intégré permettant de partager des périphériques USB 2.0 entre les systèmes connectés, supprimant ainsi les coûts engendrés par l'achat de périphériques en double et offrant l'avantage de pouvoir partager les données stockées entre les ordinateurs.

REMARQUE : Bien que ce KVM soit doté d'un connecteur DVI-I, il prend uniquement en charge les sources vidéo DVI-D (numérique uniquement) Single Link. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Basculez entre les trois écrans, la souris, le clavier, les haut-parleurs, le microphone et un périphérique USB sur deux ordinateurs.
- Application de conception graphique et de production multimédia
- Parfait pour les opérateurs de CAO/FAO qui utilisent des systèmes avec écrans multiples
- Postes de travail avec écrans multiples dans les domaines de la finance, la banque et les échanges boursiers
- Création d'images médicales haute résolution avec écrans multiples

Spécifications techniques

- Permet de partager 3 écrans et périphériques entre 2 PC
- Prise en charge de résolutions DVI haute définition sur 3 écrans pouvant chacun atteindre 1920 x 1200
- Commutez des périphériques audio de manière indépendante
- Prend en charge les fonctions par bouton-poussoir en façade et par touches de raccourci pour la sélection de l'ordinateur
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
- Châssis métallique pour une durabilité à long terme
- Le port hub prend en charge des périphériques USB 2.0 à haute vitesse
- Conformité à la norme HDCP

Matériel

| | |
|------------------------------|---------|
| Politique de garantie | 3 Years |
| Prise en charge audio | Oui |
| Nombre de ports KVM | 2 |
| Plateformes prises en charge | USB |
| Type de vidéo du PC | DVI |

| | |
|------------------------------|-----|
| Prise en charge écran double | Yes |
| Montage sur bâti | Non |
| Câbles inclus | Non |
| Mode cascade | Non |

Performance

| | |
|--|---------------------------------------|
| Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi | Non |
| Prise en charge DVI | Oui |
| Contrôle IP KVM | Non |
| Hot-Key Selection | Oui |
| Résolutions numériques max. | 1920x1200 |
| Prise en charge grand écran | Oui |
| Balayage automatique | 3, 8, 15 et 30 secondes |
| Nombre max. d'utilisateurs | 1 |
| Prise en charge sélection de port | Bouton-poussoir et raccourcis clavier |
| MTBF | 62000 heures |

Connecteur(s)

| | |
|----------------------|---|
| Interface(s) console | 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) |
| | 3 - DVI-I (29 broches) |
| | 4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) |
| Connecteurs hôte | 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) |
| | 6 - DVI-I (29 broches) |
| | 2 - USB B (4 broches) |

Logiciel

| | |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilité système d'exploitation | OS independent; No software or drivers required |
|--------------------------------------|---|

Notes spéciales / Configuration

| | |
|----------|--|
| Remarque | Bien que ce KVM soit doté d'un connecteur DVI-I, il prend uniquement en charge les sources vidéo DVI-D (numérique uniquement) Single Link. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d'utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console. |
|----------|--|

Indicateurs

| | |
|----------------------|---|
| Indicateurs lumineux | 2 - Orange - PC en ligne 2 - Vert - PC actif |
|----------------------|---|

Alimentation

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Source d'alimentation | Adaptateur secteur inclus |
| Tension d'entrée | 100 - 240 AC |
| Courant d'entrée | 0.8A |
| Tension de sortie | 12V DC |
| Courant de sortie | 1.5A |
| Center Tip Polarity | Positif |
| Type de prise | M |
| Consommation électrique | 18 |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Température de stockage | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) |
| Humidité | Humidité relative de 0~80 % |

Caractéristiques

physiques

| | |
|-----------------------|------------------|
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Acier |
| Longueur du produit | 0.0 in [0.0 mm] |
| Largeur du produit | 6.3 in [15.9 cm] |
| Hauteur du produit | 2.9 in [7.4 cm] |
| Profondeur du produit | 3.9 in [100 mm] |
| Poids du produit | 2.0 lb [0.9 kg] |

Informations
d'emballage

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 9.4 in [24.0 cm] |
| Package Width | 7.3 in [18.6 cm] |
| Package Height | 3.8 in [9.6 cm] |
| Poids brut | 3.0 lb [1.4 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | 1 - KVM trois écrans 2 ports |
| | 4 - Patins en caoutchouc |
| | 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU) |
| | 1 - Manuel d'utilisation |

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis