

Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 2 porte con audio e hub USB 2.0

ID prodotto: SV231TDVIUA



Lo switch KVM DVI USB monitor triplo a due porte SV231TDVIUA consente a 2 PC, dotati ognuno di 3 uscite video DVI, di condividere monitor, un microfono e un set di altoparlanti, una tastiera e un mouse, nonché un'altra periferica USB 2.0, come un disco rigido esterno, un'unità thumb, una stampante o una webcam.

Lo switch KVM DVI triplo permette di passare tra due PC multi DVI con il solo tocco di un pulsante, mantenendo una qualità video di livello professionale su tutti i monitor a risoluzioni fino a 1920 x 1200. Lo switch DVI per monitor triplo è dotato anche di una porta hub USB integrata per condividere periferiche USB 2.0 tra i computer collegati; questo consente di eliminare i costi per l'acquisto di doppie periferiche e offre la convenienza della condivisione dei dati archiviati tra PC.

Lo switch KVM DVI triplo a 2 porte SV231TDVIUA è dotato della garanzia di 3 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

NOTA: pur essendo dotato di un connettore DVI di tipo DVI-I, lo switch KVM supporta solo sorgenti video DVI-D Single Link (solo digitale). Ove possibile, si consiglia di utilizzare cavi DVI-D in tutte le connessioni da PC a switch KVM e da switch KVM a console.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente la commutazione di tre display, del mouse, della tastiera, degli altoparlanti, del microfono e di una periferica USB tra due PC
- Per applicazioni di design grafico e produzioni multimediali
- Ottimo per operatori CAD/CAM che utilizzano sistemi con più monitor
- Per workstation nei settori finanziario/bancario e trading in cui si richiedono più monitor
- Per l'imaging medicale ad alta risoluzione su più schermi

Caratteristiche

- Per commutare 3 schermi e periferiche tra 2 PC
- Supporta risoluzioni DVI ad alta definizione su 3 monitor, ciascuno fino a 1920 x 1200
- Commutazione indipendente di dispositivi audio
- Supporta pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida per la selezione dei computer
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- Chassis completamente in metallo per lunga durata
- La porta hub supporta dispositivi USB 2.0 ad alta velocità
- Conforme allo standard HDCP

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì
Porte KVM	2
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	DVI
Multimonitor	Yes
Montaggio a rack	No

Cavi inclusi	No
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
Supporto DVI	Sì
Controllo IP	No
Hot-Key Selection	Sì
Risoluzioni digitali massime	1920x1200
Widescreen supportato	Sì
scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
Numero massimo di utenti	1
Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
MTBF	62000 Ore

Connettore/i

Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	3 - DVI-I (29 pin)
	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettori host	4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	6 - DVI-I (29 pin)
	2 - USB B (4 pin)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	Pur essendo dotato di un connettore DVI di tipo DVI-I, lo switch KVM supporta solo sorgenti video DVI-D Single Link (solo digitale). Ove possibile, si consiglia di utilizzare cavi DVI-D in tutte le connessioni da PC a switch KVM e da switch KVM a console.
------	---

Indicatori

Indicatori LED	2 - Arancione - PC online 2 - Verde - PC attivo
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.8A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	0~80% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]

Larghezza prodotto	6.3 in [15.9 cm]
Altezza prodotto	2.9 in [7.4 cm]
Profondità prodotto	3.9 in [100 mm]
Peso prodotto	2.0 lb [0.9 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.4 in [24.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.3 in [18.6 cm]
Altezza del Pacco	3.8 in [9.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.0 lb [1.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - KVM triplo display a 2 porte
	4 - Piedini in gomma
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU)
	1 - Manuale utente

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.