

2-poort Triple monitor DVI USB KVM-switch met audio en USB 2.0-hub

Productcode: SV231TDVIUA



Met de SV231TDVIUA 2-poort 3x Monitor DVI KVM-switch kunnen 2 pc's (elk met 3 DVI-video-uitgangen) monitoren, 1 microfoon en een set luidsprekers, 1 toetsenbord en 1 muis met elkaar delen, evenals een extra USB 2.0-randapparaat, zoals een externe harde schijf, USB-stick, printer of webcam.

Met de 3x DVI KVM-switch kunt u per knopdruk heen en weer schakelen tussen 2 pc's met meerdere DVI-aansluitingen met behoud van professionele videokwaliteit op alle monitoren met resoluties tot 1920x1200. De KVM-switch beschikt ook over een geïntegreerde USB-hub, waarmee u USB 2.0-randapparatuur kunt delen tussen de aangesloten systemen, wat u extra kosten voor randapparatuur bespaart en u het gemak biedt opgeslagen gegevens te delen tussen pc's.

De SV231TDVIUA 2-poort 3x monitor KVM-switch wordt geleverd met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

NB: Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt hij alleen single-link DVI-D (alleen digitale) videobronnen. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Schakel drie monitoren, muis, toetsenbord, luidsprekers, microfoon en een USB-apparaat tussen twee computers
- Voor toepassingen bij grafisch ontwerp en multimediateproductie

- Zeer geschikt voor CAD/CAM-toepassingen met meerdere beeldschermen
- Op werkplekken met meerdere beeldschermen in de financiële wereld, het bankwezen en de aandelenhandel
- Medische beeldweergave in hoge resolutie op meerdere beeldschermen

Eigenschappen

- Schakel 3 monitoren en randapparatuur tussen 2 pc's
- Ondersteunt HD-resoluties op 3 DVI-monitoren, elk tot 1920x1200
- Schakel audioapparaten onafhankelijk
- Computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
- Volledig metalen behuizing voor duurzaamheid
- Hub-poort ondersteunt high-speed USB 2.0-apparaten
- HDCP-compatibel

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	DVI
Multi-monitor	Yes
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Nee
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties



Schermmenu & sneltoetsen	Nee
DVI-ondersteuning	Ja
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
Maximum aantal gebruikers	1
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	62001 uur

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
Hostaansluitingen	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)
	3,5 mm mini-jack (3 standen)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Hoewel de DVI-connector van deze KVM DVI-I is, ondersteunt hij alleen single-link DVI-D (alleen digitale) videobronnen. Het is raadzaam, waar mogelijk, DVI-D kabels te gebruiken voor alle pc-naar-KVM- en KVM-naar-console-verbindingen.
---------	--



Indicatoren

LED-indicatoren	Oranje - PC online
	Groen - PC actief

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Breedte product	6.3 in [15.9 cm]
Hoogte product	2.9 in [74 mm]
Diepte product	3.9 in [100 mm]
Gewicht product	31.8 oz [900 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.4 in [24 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Package Height	3.7 in [95 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.1 lb [1.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	2-poort 3x monitor KVM-switch
	Rubberen voetjes
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

