

2-poorts SuperSpeed USB 3.0 VGA KVM-switch met audio en kabels

Productcode: SV231U3A



Met de SV231U3A 2-poorts SuperSpeed USB 3.0 VGA KVM-switch met audio en kabels kunt u met één enkel beeldscherm, toetsenbord, muis en audiorandapparatuur op 2 PC's met VGA en USB 3.0 werken.

Deze USB 3.0 KVM-switch biedt een geïntegreerde 2-poorts hub die USB 3.0-gegevenssnelheden van maximaal 5 Gbps ondersteunt. De switch is achterwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1/1.0-apparatuur, waardoor u uw USB-randapparatuur moeiteloos kunt gebruiken.

Deze 2-poorts VGA KVM-switch ondersteunt hoge resoluties (maximaal 2048x1536) en kan gemakkelijk brede VGA-beeldschermen aansturen, ideaal voor grafische toepassingen die een video-output met hoge resolutie vragen.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische assistentie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Werk met één set randapparatuur (toetsenbord, muis en monitor) op twee VGA USB-computers

- Ideaal voor financiële instellingen, grafisch ontwerpers, multimediatoeepassingen en CAD/CAM-applicaties
- Dankzij de geïntegreerde USB 3.0-hub en microfoon/audio heeft u volledige multimediacontrole over twee computers en kunt u thuis of op kantoor USB-randapparatuur delen

Eigenschappen

- Werk met één enkel toetsenbord, muis, beeldscherm en audiorandapparatuur op twee VGA USB-PC's
- Geïntegreerde USB 3.0 (5 Gbps)-hub
- Eenvoudige computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel of sneltoetsen
- Inclusief video-, audio- en USB-kabels
- Aansluitingen voor USB-toetsenbord en -muis
- Ondersteunt resoluties van maximaal 2048x1536
- Geen software of drivers nodig
- Ondersteuning voor de schakeling van stereo-audio en microfoon

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Audio	Ja
KVM-poorten	2
Ondersteunde platforms	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Ja
Maximale kabellengte	32.8 ft [10 m]
Maximale analoge resoluties	2048 x 1536
Audiospecificaties	2-kanaals stereo ondersteund
Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
MTBF	258,116 Hours

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	2 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Andere aansluiting(en)	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	2 - PC-keuzeindicator
	2 - Hub-keuzeindicator

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC

Ingangsstroom	0.5 A
Uitgangsspanning	9V DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 40°C (4°F to 104°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Kabellengte	4.0 ft [1.2 m]
Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
Breedte product	3.5 in [8.9 cm]
Hoogte product	1.8 in [4.6 cm]
Gewicht product	33.2 oz [940 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.1 in [20.7 cm]
Package Width	5.6 in [14.1 cm]
Package Height	7.1 in [18 cm]
Verzendgewicht	2.3 lb [1.0 kg]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - 2-poorts USB 3.0 KVM-switch
- 2 - VGA M/M-kabels (1,2 m)
- 2 - USB 3.0 A-B-kabels (1,2 m)
- 2 - Audio/microfoonkabels 3,5 mm (1,2 m)
- 1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
- 1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.