

SuperSpeed USB 3.0 VGA KVM-switch med 2 portar, audio och kablar

Produkt ID: SV231U3A



SV231U3A SuperSpeed USB 3.0 VGA KVM-switchen med 2 portar, audio och kablar låter dig kontrollera 2 VGA- och USB 3.0-utrustade datorer med en enda uppsättning av skärm, tangentbord, mus och audio-tillägg

USB 3.0 KVM-switchen har en inbyggd hubb med 2 portar som stöder dataöverföringshastigheter med USB 3.0 på upp till 5 Gbps och är bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.1/1.0-enheter för garanterad felfri prestanda för dina USB-tillägg.

Denna VGA KVM-switch har stöd för höga upplösningar (upp till 2048x1536) och har förmågan att enkelt driva stora VGA-skärmar, idealisk för grafiska tillämpningar som kräver video i hög upplösning.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Kontrollera två VGA- och USB-utrustade datorer med en enda uppsättning av konsoltillägg

(tangentsbord, mus och skärm)

- Idealisk för finans-/bankväsendet, grafiska designers, multimedia-applikationer och industrier som använder CAD/CAM
- Inbyggd USB 3.0-hubb och mikrofon/audio låter användaren få full multimedialkontroll över två datorer och dela USB-tillägg i hemmet eller på kontoret

Funktioner

- Få åtkomst till två VGA- och USB-utrustade datorer med en uppsättning av tangentsbord, mus, skärm och audio-tillägg
- Inbyggd USB 3.0-hubb (5 Gbps)
- Enkelt val av dator med genvägscommandon och knappar på frontpanelen
- Video-, audio och USB-kablar medföljer
- Konsolanslutningar till USB-tangentsbord och-mus
- Stöder upplösningar på upp till 2048x1536
- Varken programvara eller drivrutiner behövs
- Stöd för mikrofon och audio i stereo

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Audio	Ja
KVM-portar	2
PC-gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
PC-videotyp	VGA
Flera skärmar	1
Hyllmonterbar	Nej
Medföljande kablar	Ja
Kedjekoppling	Nej

Prestanda

Skärmvisning (OSD) & stöd för snabbtangenter	Nej
IP-kontroll	Nej
Hot-Key Selection	Ja
Maximal kabellängd	32.8 ft [10 m]
Maximal analog upplösning	2048 x 1536
Audio-specifikationer	Stöder stereo i två kanaler
Stöd för portval	Tryckknapp och genvägskommandon
Medeltid mellan fel (MTBF)	258,116 Hours

Kontakt(er)

Konsolgränssnitt	2 - 3.5 mm minijack (3-polig) 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Värdkontakter	4 - 3.5 mm minijack (3-polig) 2 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps) 2 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Övriga gränssnitt	2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	2 - Indikator för datorval 2 - Indikator för hubbval
-----------------	---

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	110V-240V AC

Inström	0.5 A
Utspänning	9V DC
Utström	2 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 40°C (4°F to 104°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabellängd	4.0 ft [1.2 m]
Produktlängd	6.5 in [16.5 cm]
Produktbredd	3.5 in [8.9 cm]
Produkt höjd	1.8 in [4.6 cm]
Produktvikt	33.2 oz [940 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.1 in [20.7 cm]
Paketets bredd	5.6 in [14.1 cm]
Paketets höjd	7.1 in [18 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

- 1 - USB 3.0 KVM-switch med 2 portar
- 2 - VGA-kablar M/M (1,2 m)
- 2 - USB 3.0 A-B-kablar (1,2 m)
- 2 - 3,5 mm audio/mikrofonkablar (1,2 m)
- 1 - Universell strömadapter (NA/UK/EU)
- 1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.