

Juego Conmutador KVM de 2 Puertos VGA con Cables - Kit Switch KVM Profesional HD15

ID del Producto: SV231USB



El Kit de Conmutador KVM USB Profesional de 2 Puertos con Cables, SV231SUB ofrece un simple control de hasta dos computadoras Mac o PC desde un único monitor/pantalla y un set de periféricos USB (teclado y mouse). El switch KVM de 2 Puertos incluye 2 cables KVM USB, proporcionando una solución completa lista para usar permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. Un concentrador USB integrado de 3 puertos permite compartir periféricos USB con las computadoras como si estuvieran conectados directamente. Su diseño compacto y las conexiones de puertos ubicadas en la parte posterior para controlar computadoras maestras y esclavas permiten minimizar el desorden del espacio de trabajo. Ideado para brindar una solución de plataformas múltiples, este conmutador KVM de sistema operativo independiente soporta aplicaciones de alta resolución que alcanzan hasta 1920x1440, y ofrece una experiencia operativa continua cuando se controlan entornos mixtos (Windows/Mac OS/Linux). Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Control de sistemas doble para una sola estación de trabajo, lo cual le permite incrementar la productividad en la oficina
- Posibilita un control centralizado para controlar múltiples servidores de señalización digital de alta resolución
- Apropiado para controlar computadoras en una línea de producción, simplificando el acceso a múltiples sistemas

- Perfecto para lugares de pruebas de equipo de computadora, permitiéndole ahorrar el espacio necesario para dos pantallas, teclados y ratones

Características

- Permite controlar 2 computadoras desde un teclado/mouse/monitor USB
- Permite compartir 3 periféricos USB diferentes mediante el concentrador integrado
- Capacidad de alta resolución 1920x1440
- Selección de computadoras a través de botones situados en el panel frontal
- Independiente del Sistema Operativo – no requiere controladores ni software
- Soporta instalación plug and play para teclado y mouse
- Intervalo de tiempo de escaneo automático seleccionable
- Soporta monitores VGA DDC2B
- Operación autoalimentada por USB

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Longitud Máxima del Cable	15.0 ft [4.6 m]
Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
MTBF	111000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	USB B (4 pines)
	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	Este conmutador KVM es compatible con cables VGA de hasta 30,4m de longitud: extensión activa requerida por USB para alcanzar dicha distancia
------	---

Requisitos de Energía



Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
	N
Consumo de Energía	10

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Longitud del Producto	4.9 in [12.4 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [70 mm]
Altura del Producto	1.6 in [40 mm]
Peso del Producto	14.9 oz [421 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	9.4 in [23.8 cm]
Ancho de la Caja	7.4 in [18.7 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [92 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja



Incluido en la Caja	Conmutador KVM USB StarView de 2 Puertos
	Cables de 2 Pulgadas 1 USB/MONITOR
	Adaptador de alimentación
	Manual

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

